








**STRICTLY
CONFIDENTIAL**



SCALE 2:1






Note: minimum external diameter authorized of wire:
for 1.5 terminal = 1.40 mm, for 2.8 terminal = 1.75 mm

External gasket maximum clearance after mating male and female holder.

(*) For information
- For use and mating operation, see spec: IPS 170/186/187/188/189/190/201/202

ECN-NO. NUMERO-ECN		DATE DATA	DD/MM/YY	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY DISSEGNA	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. BY APPROVATO
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO		PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO		APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE		THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVAMENTE DI PROPRIETA' DELLA FCI. Questo disegno non puo' essere copiato, riprodotto o divulgato a terzi senza l'espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999			
TOLERANCES TOLLERANZE		MATERIAL : MATERIALE :		SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE		ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO			
± 0.1mm. / ± 0.5°		SEE TABLE		COLOUR : COLORE :		FCI AUTOMOTIVE			
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA		DATE DATA		NAME NOME		DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO			
DRAWN BY DISSEGNA		DATE DATA		NAME NOME		SHEET FOGLIO			
CHECKED BY CONTROLLATO		DATE DATA		NAME NOME		SHEET FOGLIO			
APPROVED BY APPROVATO		DATE DATA		NAME NOME		SHEET FOGLIO			
TITLE DESCRIZIONE		DOOR TO BODY 14 WAYS ASSY FEMALE HOLDER SEALED VERSION		DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO		SHEET FOGLIO			
TEST NO. NUMERO ESR		ITA2035		FILE NAME NOME FILE		SEE TABLE ON THE SHEET 2 OF 2			
FSC 309418		FSC 309418		FSC 309418		SCALE 3:2			

STRICTLY
CONFIDENTIAL

14 WAYS	8 WAYS	4 WAYS
CAT. N° DTBFHPE14BKSV	CAT. N° DTBFHPE14BK08A	CAT. N° DTBFHPE14BK04A
		
ALL CAVITIES	1-2-4-6-9-11-13-14	4-6-9-11
OPEN CAVITIES		

BODY	DTBFHPA14BKBD	PA66 GF15	GREEN
GROMMET STOP	DTBFHPE14BKGD	PBT NATURAL	BLACK
	DTBFHPE08GNGD	PBT NATURAL	GREEN
	DTBFHPE04GYGD	PBT NATURAL	GREY
GROMMET	DTBFHSY14RDGR	SYLICON RUBBER	RED
SEC. LOCK	DTBFHPE14YESL	PBT GF 10	YELLOW
EXT. GASKET	DTBFHSY14BKEG	SYLICON RUBBER	BLACK
INT. GASKET	DTBFHSY14RDIG	SYLICON RUBBER	RED
SLIDE	DTBFHPA14BLGY	PA66 GF30	GREY
DESCRIPTION	PART NUMBER	MATERIALS	COLOUR
COMPONENTS			

211 CC 2 S 1150	1.5 x 0.8	1	Sn	Cu Zn15	SICMA 3	0.35 - 0.75	85° C
211 CC 2 S 2150	1.5 x 0.8	2	Sn	Cu Zn15		1.0 - 2.0	
211 CC 2 S 1160	1.5 x 0.8	1	Sn	Cu Fe2P		0.35 - 0.75	
211 CC 2 S 2160	1.5 x 0.8	2	Sn	Cu Fe2P		1.0 - 2.0	
211 CC 2 S 1260	1.5 x 0.8	1	Au	Cu Fe2P	SICMA 2	0.35 - 0.75	125° C
211 CC 2 S 2260	1.5 x 0.8	2	Au	Cu Fe2P		1.0 - 2.0	
211 CC 3 S 1120	2.8 x 0.8	1	Sn	Cu Mg 1		0.35 - 0.75	
211 CC 3 S 2120	2.8 x 0.8	2	Sn	Cu Mg 1		1.0 - 2.5	
211 CC 3 S 3120	2.8 x 0.8	3	Sn	Cu Mg 1		3.0 - 5.0	
211 CC 3 S 1220	2.8 x 0.8	1	Au	Cu Mg 1		0.35 - 0.75	
211 CC 3 S 2220	2.8 x 0.8	2	Au	Cu Mg 1		1.0 - 2.5	
CONTACTS	TYPE	RANGE	COATING	MATERIAL	SIZE	SECTION	TEMPERATURE

ECH-NO. NUMERO -ECW		DATE DATA	DD / MM / YY	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY DISSEGNAZIONE	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. BY APPROVATO
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO		PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO		APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE		THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA' DELLA FCI. Questo disegno non può essere copiato, riprodotto o divulgato a terzi senza l'espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999			
TOLERANCES TOLLERANZE		MATERIAL : MATERIALE :		SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE		ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO		CAD SYSTEM	
± 0.1mm. / ±0.5°		SEE TABLE				FCI AUTOMOTIVE		pro / eng.	
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA		DATE DATA		NAME NOME		LOC. CODE NAZIONALITA' I		DRC SIZE FORMATO	
DRAWN BY DISSEGNAZIONE		11/04/02		TITLE DESCRIZIONE		DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO		SHEET FOGLIO	
CHECKED BY CONTROLLATO		12/04/02		ASSY FEMALE HOLDER SEALED VERSION		FSD 309418		2	
APPROVED BY APPROVATO				ESR NO. NUMERO ESR		FILE NAME NOME FILE		SCALE SCALA	
				ITA2035		FSD 309418		2:1	
						SEE TABLE			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[DTBFHPE14BKSV](#) [DTBFHPE14BK04A](#) [DTBFHPE14BK08A](#) [DTBFHPE14BKSV-B](#) [DTBFHPE14BK08A-B](#)
[DTBFHPE14BK04A-B](#)