




SECTION B-B



SECTION K-K
SCALE 5.0





NOTES:


* COTES FONCTIONNELLES

- COTES SUJETES A CONTROLS DES CAPABILITES (CPK)

16	$43.8^{+0.2}_{-0.3}$	50.7	35.0	1000
8	$23.8^{+0.2}_{-0.3}$	30.7	15.0	1500
4	$13.8^{+0.2}_{-0.3}$	20.7	5.0	2000
2	$8.8^{+0.15}_{-0.2}$	15.7	—	2500
NB. DE VOIES	K	$J^{\pm 0.3}$	$W^{\pm 0.15}$	$COND \frac{1}{-}$




SECTION A-A



NOTES :

- ① Logo F.C.I. selon specif. IPS097, type 2, hauteur 2 mm, surepaisseur 0.3 mm.
- ② Reperage N° de voie hauteur 1.5 mm; surepaisseur 0.3 mm.
- ③ Logo RENAULT selon spec. RENAULT V.I. 00-10-501/--B, type 3 (simple), hauteur 3 mm, surepaisseur 0.3 mm.
- ④ Nb identification emprente hauteur 1.5 mm, surepaisseur 0.3 mm.
- ⑤ Marquage materiau hauteur 1.5 mm, surepaisseur 0.3 mm.
- ⑥ Code data production hauteur 1.2 mm, surepaisseur 0.3 mm, voir spec. F.C.I. Italie n° IPS 105.
- ⑦ Degré d'inflammabilité selon la norme FMVSS 302: 50÷70 mm/l' pour epaisseur 1.0 mm.



A	31/05/12	ECN 12-00684 Removed master column	GB - MC
07	15/11/96	Ajournement	<i>RB</i> <i>pm</i>
06	25/03/96	Ajournement	R.R.
05	14/12/95	Ajournement	G. Z.
04	18/10/95	Ajournement	R.R.
03	10/05/95	Ajournement	R.R.
02	21/02/95	Ajournement	R.R.
01	12/01/95	Ajournement	R.R.

Rev.	Date	Description	By
------	------	-------------	----

This is our exclusive property. It is not to be copied, reprinted or disclosed to a third party nor used for manufacturing, without our written consent. And has to be returned in case of not usage.	Questo disegno e' di n.a. esclusiva proprieta'. Non puo' essere copiato, ne riprodotto, ne trasmesso a terzi o utilizzato per la fabbricazione senza la n.a. autorizzazione scritta. Deve essere restituito al caso
--	--

Non sio utilizzare.	
All dimensions in mm	European projection Proiezione europea 
Dimensioni in mm	

The underlining dimensions are not on scale	Le dimensioni sottolineate non sono in scala
--	---

TOLERANCES Unless otherwise specified	1 dec. ± 0.2	1 dec.	TOLLERANZE Salvo istruzioni contrarie
	2 dec. ± 0.1	2 dec.	
	Angles $\pm 1^\circ$	Angoli	

 MANUFACTURING CRITICAL POINT
 (C) CRITICAL (I) IMPORTANT

Approvals	Date	Sign.
Draft	11/10/94	C.SAVINI

Checked	11/10/94	A.GENTA
---------	----------	---------

References / Riferimenti EPT 93004

Description : PORTE CLIPS RT94
(PLAN DEFINITION CLIENT)

Material / materiale
PA66 15% FIBRE DE VERRE

Plating / Trattamento galvanico

Cat. Nr : VOIR PLANCHE 2 DE 2



**FRAMATOME CONNECTORS
INTERNATIONAL**
Framatome Connectors Italia S.p.A.

SCALE
3:1

Drawing Nr : BPD307839.1_2.07

PLAN D'ASSEMBLAGE 5010293038

TYPE	CODAGES	NB DE VOIES	Z±0.2	COULEUR	CODE F.C.I	CODE R.V.I.	POIDS EN GRAMMES
J		2	—	NOIR	RT94PH02BK*T	5010214471	2.4
A		2	3.1	BLANC	RT94PH02WH*T	5010214472	2.4
B		2	5.6	GRIS	RT94PH02GY*T	5010214473	2.4
J		4	—	NOIR	RT94PH04BK*T	5010214477	3.0
A		4	3.1	BLANC	RT94PH04WH*T	5010214479	3.0
B		4	5.6	GRIS	RT94PH04GY*T	5010214478	3.0
C		4	8.1	JAUNE	RT94PH04YE*T	5010214480	3.0
A		8	3.1	BLANC	RT94PH08WH*T	5010214488	4.3
C		8	8.1	JAUNE	RT94PH08YE*T	5010214490	4.3
E		8	13.1	ROUGE	RT94PH08RD*T	5010214492	4.3
G		8	18.1	VIOLET	RT94PH08VL*T	5010214494	4.3

TYPE	CODAGES	NB DE VOIES	Z±0.2	COULEUR	CODE F.C.I	CODE R.V.I.	POIDS EN GRAMMES
H		8	10.6	MARRON	RT94PH08BN*T	5010214495	4.3
B		8	5.6	GRIS	RT94PH08GY*T	5010214489	4.3
B		16	5.6	GRIS	RT94PH16GY*T	5010214681	6.9
D		16	10.6	VERT	RT94PH16GN*T	5010214682	6.9
H		16	20.6	MARRON	RT94PH16BN*T	5010214683	6.9

A	31/05/12	ECN 12-00684 Removed master column	GB - MC
07	15/11/96	Ajournement	R.R.
06	25/03/96	Ajournement	R.R.
05	14/12/95	Ajournement	R.R.
04	18/10/95	Ajournement	R.R.
03	10/05/95	Ajournement	R.R.
02	21/02/95	Ajournement	R.R.
01	12/01/95	Ajournement	R.R.
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY
MATERIAU / MATERIALE PA66 15% FIBRE DE VERRE			
Questo disegno è di nostra esclusiva proprietà. Non può essere copiato, né riprodotto, né trasmesso a terzi o utilizzato per la fabbricazione senza la nostra autorizzazione scritta. Deve essere restituito nel caso non sia utilizzato.		This is our exclusive property. It is not to be copied, reprinted or disclosed to a third party nor used for manufacturing, without our written consent, and has to be returned in case of not usage.	
TOLERANCES NON SPECIFIES		1DEC ±0.2 2DEC ±0.1 ANGLES ±1°	TOLLERANZE SALVO ISTRUZIONI CONTRARIE
TOUTES DIMENSIONS EN mm		 EUROPEAN PROJECTION PROIEZIONE EUROPEA	DIMENSIONI IN mm
THE UNDERLINED DIMENSIONS ARE NOT ON SCALE		LE DIMENSIONI SOTTOLINEATE NON SONO IN SCALA	
REFERENCES / RIFERIMENTI EPT93004			
DESSIN		DATE	SIGN.
VERIFICATION		11.10.94	C.SAVINI
		11.10.94	A.GENTA
← MANUFACTURING CRITICAL POINT © CRITICAL ① IMPORTANT			
PORTE CLIPS RT94 (PLAN DEFINITION CLIENT)			
CAT. No. VOIR PLANCHE			
FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL FCI Framatome Connectors Italia S.p.A.			ECH :
PLAN N° BPD307839.2_2.07			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[RT94PH08WHT](#) [RT94PH08RDT](#) [RT94PH04YET](#) [RT94PH04BKT](#) [RT94PH08VLT](#) [RT94PH04GYT](#) [RT94PH02GYT](#)
[RT94PH16GNT](#) [RT94PH16GYT](#) [RT94PH02BKT](#) [RT94PH02WHT](#) [RT94PH08BNT](#) [RT94PH08GYT](#)
[RT94PH04WHT](#) [RT94PH08GYT-B](#) [RT94PH08WHT-B](#)