


2.3 II (090 II) コネクタ

2.3 II (090 II) CONNECTOR



2.3 II (090 II) コネクタとは、2.3コネクタをベースに信頼性を向上させたコネクタです。

090-II CONNECTOR: IMPROVED DESIGN OF THE 090 SIZE CONNECTOR FOR HIGHER RELIABILITY. THE BLADE WIDTH OF THE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 0.090 INCHES.

[特 徴]

- ① ハウジング本体に組込まれたスペーサをセットする事により、二重係止化を図り端子抜けを防止します。
- ② ターミナルが半挿入の場合、スペーサはセットされず半挿入を防止します。


[DISTINCTIVE FEATURES]

1. DOUBLE TERMINAL LOCKING SYSTEM ELIMINATES TERMINAL PUSH-OUT. (HOUSING LANCE, SIDE LOCK)
2. CONNECTORS CAN NOT BE MATED IF PRESET TERMINAL SPACER IS NOT IN THE FULL-LOCK POSITION.


2.3 II (090 II)

構造と名称 CONSTRUCTION

M コネクタ MALE CONNECTOR



F コネクタ FEMALE CONNECTOR



仕様 SPECIFICATIONS

MATERIAL 質	ハウジング HOUSING	PBT
	Mターミナル MALE TERMINAL	黄銅 (Sn メッキ), 黄銅 (Au メッキ) BRASS(TIN PLATING), BRASS(GOLD PLATING)
	Fターミナル FEMALE TERMINAL	黄銅 (Sn メッキ), 銅合金 (Sn メッキ), 黄銅 (Au メッキ) BRASS(TIN PLATING), COPPER ALLOY(TIN PLATING), BRASS(GOLD PLATING)
※許容電流 (参考値) ※CURRENT CAPACITY (REFERENCE)		10A
低電圧低電流抵抗 RESISTANCE AT LOW VOLTAGE		3mΩ 以下 (初期値) 3mΩ MAX. (INITIAL VALUE)
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE		DC500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ MIN.
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH		AC1000V (1 分間) AC1000V (1 min.)

※許容電流：使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。

※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC.

部品品番一覧 PART NUMBER CHART

部品名称 PART NAME	M	F
ターミナル TERMINAL	7114-4020	7116-4020
	7114-4020-08	7116-4020-08
	7114-4052-08	7116-4052-08
	7114-4021	7116-4021
	7114-4053-08	7116-4053-08
	7114-4022	7116-4022

部品名称 PART NAME	極数 POLES	M	F
ハウジング HOUSING	1	_____	7283-1011
	1	7282-1010	7283-1010
	1	7282-1012	7283-1010
	1	7282-1014	7283-1010
	2	_____	7283-1021
	2	7282-1020	7283-1020
	2	7282-1022	7283-1020
	2	7282-1027	7283-1027
	2	7282-1028	7283-1028

(ハウジング品番は基本品番です。色相につきましてはお問い合わせください。)

OTHER COLORS ARE ALSO AVAILABLE AT YOUR REQUEST.


部品名称 PART NAME	極 数 POLES	M	F
ハウジング HOUSING	2	7282-8823	7283-1020
	2	7282-8824	7283-1020
	2	7282-8922	7283-8922
	3	—	7283-1132
	3	7282-1030	7283-1030
	3	7282-1138	7283-1138
	6	—	7283-1061
	6	—	7283-1062
	6	7282-1060	7283-1060
	6	7282-1068	7283-1068
	7	7282-1071	7283-1071
	8	7282-1080	7283-1080
	8	7282-1284	7283-1284
	11	7282-1110	7283-1110
	12	—	7283-1127
	12	7282-4325	7283-4325
	13	7282-1130	—
	13	7282-1530	—
	15	7282-1150	7283-1150
	15	7282-1152	7283-1152
	15	7282-1153-90	7283-1152-90
	16	7282-1160	7283-1160
	18	7282-1180	7283-1180
	20	7282-1200	7283-1200
	22	—	7283-8229
	22	7282-1222	7283-1222
	25	7282-1154	7283-1154
	25	7282-1155-90	7283-1154-90

(ハウジング品番は基本品番です。色相につきましてはお問い合わせください。)
OTHER COLORS ARE ALSO AVAILABLE AT YOUR REQUEST.

2.3 II (090 II)

ターミナル TERMINAL

単位 : mm UNIT: mm



仕様 SPECIFICATIONS












部品名称 PART NAME	品 番 PART NUMBER	材 質 MATERIAL	表面処理 TREATMENT	板厚 (mm) MATERIAL THICKNESS
M ターミナル MALE TERMINAL	7114-4020	黄 銅 BRASS	Snメッキ TIN PLATING	0.3
	7114-4052-08		Auメッキ GOLD PLATING	
	7114-4021		Snメッキ TIN PLATING	
	7114-4053-08		Auメッキ GOLD PLATING	
	7114-4022	銅合金 COPPER ALLOY	Snメッキ TIN PLATING	
F ターミナル FEMALE TERMINAL	7116-4020	黄 銅 BRASS	Snメッキ TIN PLATING	0.25
	7116-4052-08		Auメッキ GOLD PLATING	
	7116-4021		Snメッキ TIN PLATING	
	7116-4053-08		Auメッキ GOLD PLATING	
	7116-4022	銅合金 COPPER ALLOY	Snメッキ TIN PLATING	

●適用電線一覧 APPLICABLE WIRE CHART

部品名称 PART NAME	適用電線サイズ (mm ²) WIRE SIZE (mm ²)	電線品種 WIRE TYPE	品 番 PART NUMBER (TERMINAL)
M ターミナル MALE TERMINAL	0.3	AVS, CAVS	7114-4020
			7114-4052-08
	0.5	AVS, CAVS	7114-4020
			7114-4052-08
			7114-4021
			7114-4053-08
	0.85	AVS, CAVS	7114-4021
			7114-4053-08
	1.25	AVS, CAVS	7114-4021
			7114-4053-08
F ターミナル FEMALE TERMINAL	0.3	AVS, CAVS	7114-4022
			7116-4020
	0.5	AVS, CAVS	7116-4020
			7116-4052-08
			7116-4021
			7116-4053-08
	0.85	AVS, CAVS	7116-4021
			7116-4053-08
	1.25	AVS, CAVS	7116-4021
			7116-4053-08
	2f	AVSS	7116-4022
			7116-4022

ハウジング 材質：PBT ※は 66 ナイロン HOUSING MATERIAL: PBT (MATERIAL OF THE PART ※ IS NYLON66.)











単位：mm UNIT: mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
1		 7283-1011
1	 7282-1010	 7283-1010
1	 7282-1012	 7283-1010
1	 7282-1014	 7283-1010
2	 7282-1020	 ※ 7283-1021
2	 7282-1020	 7283-1020

2.3 II (090 II)










ハウジング 材質：PBT HOUSING MATERIAL: PBT

単位：mm UNIT:mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
2	 7282-1022	 7283-1020
2	 7282-1027	 7283-1027
2	 7282-1028	 7283-1028
2	 7282-8823	 7283-1020
2	 7282-8824	 7283-1020

ハウジング 材質：PBT HOUSING MATERIAL: PBT












単位：mm UNIT: mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
2	 7282-8922	 7283-8922
3		 7283-1132
3	 7282-1030	 7283-1030
3	 7282-1138	 7283-1138
6		 7283-1061
6		 7283-1062

2.3 II (090 II)










ハウジング 材質：PBT HOUSING MATERIAL: PBT

単位：mm UNIT:mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
6	 7282-1060	 7283-1060
6	 7282-1068	 7283-1068
7	 7282-1071	 7283-1071
8	 7282-1080	 7283-1080
8	 7282-1284	 7283-1284
10	 7282-1100	

ハウジング 材質：PBT HOUSING MATERIAL: PBT












単位：mm UNIT: mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
11	 7282-1110	 7283-1110
12		 7283-1127
12	 7282-4325	 7283-4325
13	 7282-1130	
13	 7282-1530	
15	 7282-1150	 7283-1150

2.3 II (090 II)







ハウジング 材質：PBT HOUSING MATERIAL: PBT

単位：mm UNIT:mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
15	 7282-1152	 7283-1152
15	 7282-1153-90	 7283-1152-90
16	 7282-1160	 7283-1160
18	 7282-1180	 7283-1180
20	 7282-1200	 7283-1200
22		 7283-8229


ハウジング 材質 : PBT HOUSING MATERIAL: PBT

単位 : mm UNIT: mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
22	 7282-1222	 7283-1222
25	 7282-1154	 7283-1154
25	 7282-1155-90	 7283-1154-90

2.3 II (090 II) 防水コネクタ

2.3 II (090 II) SEALED CONNECTOR



2.3 II (090 II) 防水コネクタとは、2.3防水コネクタをベースに信頼性を向上させたコネクタです。

090- II CONNECTOR: IMPROVED DESIGN OF THE 090 SIZE SEALED CONNECTOR FOR HIGHER RELIABILITY. THE BLADE WIDTH OF THE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 0.090 INCHES.

【特 徴】


- ① ハウジング本体に組込まれたスペーサをセットする事により二重係止化を図り、端子抜けを防止します。
- ② ターミナルが半挿入の場合、スペーサはセットされず半挿入を防止します。

【DISTINCTIVE FEATURES】

1. DOUBLE TERMINAL LOCKING SYSTEM ELIMINATES TERMINAL PUSH-OUT. (HOUSING LANCE, SIDE LOCK)
2. CONNECTORS CAN NOT BE MATED IF PRESET TERMINAL SPACER IS NOT IN THE FULL-LOCK POSITION.

2.3 II (090 II)

構造と名称 CONSTRUCTION



仕様 SPECIFICATIONS

材 質	ハウジング HOUSING	PBT
	Mターミナル MALE TERMINAL	黄銅 (Sn メッキ), 黄銅 (Au メッキ) BRASS(TIN PLATING), BRASS(GOLD PLATING)
	Fターミナル FEMALE TERMINAL	銅合金 (Sn メッキ), 銅合金 (Au メッキ) COPPER ALLOY(TIN PLATING), COPPER ALLOY(GOLD PLATING)
	※許容電流 (参考値) ※CURRENT CAPACITY (REFERENCE)	10A
低電圧低電流抵抗 RESISTANCE AT LOW VOLTAGE		3mΩ 以下 (初期値) 3mΩ MAX. (INITIAL VALUE)
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE		DC500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ MIN.
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH		AC1000V (1 分間) AC1000V (1 min.)

※許容電流：使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度により数値は異なります。

※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC.

部品品番一覧 PART NUMBER CHART

部品名称 PART NAME	M	F
ターミナル TERMINAL	7114-4025	7116-4025
	7114-4025-08	7116-4025-08
	7114-4026	7116-4026
	7114-4027	7116-4027
	7114-4028-08	7116-4028-08
	7114-4029-08	7116-4029-08
	7114-1461	7116-1461
	7114-4666-02	

部品名称 PART NAME	M・F 共通 COMMON FOR MALE AND FEMALE
防水栓 WIRE SEAL	7157-3646
	7157-3648
	7157-3821
	7157-3857-60
	7158-3003-90
	7158-3004-40
	7158-3005-80
	7158-3006-90
	7158-3007-10
	7158-3008-80
	7157-8761 (空栓 CAVITY PLUG)
	7157-8767 (空栓 CAVITY PLUG)

部品名称 PART NAME	極 数 POLES	M	F
ハウジング HOUSING	1	_____	7283-1015-10
	1	_____	7283-1018
	1	_____	7283-1019
	1	_____	7283-1114
	1	7282-7010-10	7283-7010-10
	2	_____	7283-1224-10
	2	_____	7283-7024-10
	2	_____	7283-7027-40
	2	_____	7283-7929
	2	_____	7283-8220
	2	_____	7283-8226-30
	2	_____	7283-8820
	2	7282-4421	7283-4421
	2	7282-7020-10	7283-7020-10
	2	7282-7021-10	7283-7021-10
	2	7282-7022-10	7283-7022-10
	2	7282-7023-10	7283-7023-10
	2	7282-7026-30	7283-7026-30
	2	7282-7028-30	7283-7028-30
	2	7282-7029-40	7283-7029-40
	2	7282-7420-40	7283-7029-40
	2	7282-7527-40	7283-7527-40
	2	7282-8120-40	7283-7526-40
	2	7282-8129-40	7283-8129-40
	2	7282-8227	7283-8227
	2	7282-8228-30	7283-8228-30
	3	_____	7283-1031
	3	_____	7283-7030-30
	3	7282-7031-10	7283-7031-10
	3	_____	7283-1133-10
	4	_____	7283-7449
	4	7282-7040-10	7283-7040-10
	5	_____	7283-7050-30
	5	_____	7283-7052-30
	5	_____	7283-1056-30
	5	_____	7283-1057-30
	6	_____	7283-1968-30
	6	7282-7062-40	7283-7062-40
	6	_____	7283-7060-40
	6	7282-7064-40	7283-7064-40
	8	_____	7283-1084
	8	7282-1081-40	7283-1081-40
	8	7282-7080-40	7283-7080-40


(ハウジング品番は基本品番です。色相につきましてはお問い合わせください。)

OTHER COLORS ARE ALSO AVAILABLE AT YOUR REQUEST.

2.3 II (090 II)

ターミナル TERMINAL

単位 : mm UNIT: mm




仕様 SPECIFICATIONS

部品名称 PART NAME	品 番 PART NUMBER	材 質 MATERIAL	表面処理 TREATMENT	板厚 (mm) MATERIAL THICKNESS
M ターミナル MALE TERMINAL	7114-4025	黄 銅 BRASS	Sn メッキ TIN PLATING	0.3
	7114-4026		Sn メッキ TIN PLATING	
	7114-4027		Sn メッキ TIN PLATING	
	7114-4028-08		Au メッキ GOLD PLATING	
	7114-4029-08		Au メッキ GOLD PLATING	
F ターミナル FEMALE TERMINAL	7116-4025	銅合金 COPPER ALLOY	Sn メッキ TIN PLATING	0.25
	7116-4026		Sn メッキ TIN PLATING	
	7116-4027		Sn メッキ TIN PLATING	
	7116-4028-08		Au メッキ GOLD PLATING	
	7116-4029-08		Au メッキ GOLD PLATING	

防水栓 WIRE SEAL

単位 : mm UNIT: mm



() 寸法は P5(ピッチ 5mm 用)
DIMENSION FOR PITCH 5mm IS IN PARENTHESIS.

■仕様 SPECIFICATIONS

部品名称 PART NAME	品 番 PART NUMBER	材 質 MATERIAL	色相 COLOR	備考 NOTE
防水栓 WIRE SEAL	7157-3646	シリコンゴム SILICONE	茶 BROWN	
	7157-3648	NBR	黒 BLACK	
	7157-3821	シリコンゴム SILICONE	濃緑 DARK GREEN	
	7157-3857-60	NBR	緑 GREEN	
	7158-3003-90	シリコンゴム SILICONE	青 BLUE	P5(ピッチ 5mm) PITCH 5mm
	7158-3004-40	シリコンゴム SILICONE	灰 GRAY	P5(ピッチ 5mm) PITCH 5mm
	7158-3005-80	シリコンゴム SILICONE	茶 BROWN	P5(ピッチ 5mm) PITCH 5mm
	7158-3006-90	シリコンゴム SILICONE	紺 DARK BLUE	
	7158-3007-10	シリコンゴム SILICONE	濃灰 DARK GRAY	
	7158-3008-80	シリコンゴム SILICONE	濃茶 DARK BROWN	
	7157-8761	シリコンゴム SILICONE	茶 BROWN	空栓 CAVITY PLUG
	7157-8767	NBR	黒 BLACK	空栓 CAVITY PLUG








2.3 II (090 II)

●適用電線一覧(ターミナル・防水栓) APPLICABLE WIRE CHART (TERMINAL, WIRE SEAL)

										
部品名称 PART NAME	サイズ WIRE SIZE (mm ²)	電線品種 WIRE TYPE	端子品番 PART NUMBER (TERMINAL)	防水栓品番 PART NUMBER (WIRE SEAL)	サイズ WIRE SIZE (mm ²)	電線品種 WIRE TYPE	端子品番 PART NUMBER (TERMINAL)	防水栓品番 PART NUMBER (WIRE SEAL)	P5	
M ターミナル MALE TERMINAL	0.3	CAVS	7114-4025	7157-3821	0.3	CAVS	7114-4025	7158-3006-90		
			7114-4028-08				7114-4028-08			
			7114-4025	7157-3857-60		AVS	7114-4025			
			7114-4028-08				7114-4028-08			
		AVS	7114-4025							
			7114-4028-08							
	0.5	CAVS	7114-4025	7157-3821	0.5	CAVS	7114-4025	7158-3006-90		
			7114-4028-08				7114-4028-08			
			7114-4025	7157-3857-60		AVS	7114-4025	7158-3007-10		
			7114-4028-08				7114-4028-08			
		AVS	7114-4025	7157-3646						
			7114-4028-08							
			7114-4025	7157-3648						
			7114-4028-08							
	0.85	CAVS	7114-4026	7157-3857-60	0.85	CAVS	7114-4026	7158-3006-90		
			7114-4029-08				7114-4029-08			
		AVS	7114-4026	7157-3646		AVS	7114-4026	7158-3007-10		
			7114-4029-08				7114-4029-08			
			7114-4026	7157-3648						
			7114-4029-08							
	1.25	CAVS	7114-4026	7157-3646	1.25	CAVS	7114-4026	7158-3007-10		
			7114-4029-08				7114-4029-08			
		AVS	7114-4026	7157-3648		AVS	7114-4026	7158-3008-80		
			7114-4029-08				7114-4029-08			
		CAVS	7114-4026							
			7114-4029-08							
	AVS	7114-4026								
		7114-4029-08								
2f	AVSS	7114-4027	7157-3646	2f	AVSS	7114-4027	7158-3008-80			
		7114-4027	7157-3648							
F ターミナル FEMALE TERMINAL	0.3	CAVS	7116-4025	7157-3821	0.3	CAVS	7116-4025	7158-3006-90		
			7116-4028-08				7116-4028-08			
			7116-4025	7157-3857-60		AVS	7116-4025			
			7116-4028-08				7116-4028-08			
		AVS	7116-4025							
			7116-4028-08							
	0.5	CAVS	7116-4025	7157-3821	0.5	CAVS	7116-4025	7158-3003-90	○	
			7116-4028-08				7116-4028-08	7158-3006-90		
			7116-4025	7157-3857-60			AVS	7116-4025	7158-3007-10	
			7116-4028-08					7116-4028-08		
		AVS	7116-4025	7157-3646						
			7116-4028-08							
			7116-4025	7157-3648						
			7116-4028-08							
	0.85	CAVS	7116-4026	7157-3857-60	0.85	CAVS	7116-4026	7158-3006-90	○	
			7116-4029-08				7116-4029-08	7158-3004-40		
		AVS	7116-4026	7157-3646		AVS	7116-4026	7158-3006-90	○	
			7116-4029-08				7116-4029-08			
			7116-4026	7157-3648		CAVS	7116-4026	7158-3006-90		
			7116-4029-08				7116-4029-08			
	1.25	CAVS	7116-4026	7157-3646	1.25	CAVS	7116-4026	7158-3004-40	○	
			7116-4029-08				7116-4029-08			
		AVS	7116-4026	7157-3648		AVS	7116-4026	7158-3005-80	○	
			7116-4029-08				7116-4029-08			
		CAVS	7116-4026					7116-4026	7158-3008-80	
			7116-4029-08					7116-4029-08		
	2f	AVSS	7116-4027	7157-3646	2f	AVSS	7116-4027	7158-3005-80	○	
			7116-4027	7157-3648			7116-4027	7158-3008-80		

ハウジング 材質：PBT ※は 46 ナイロン HOUSING MATERIAL: PBT (MATERIAL OF THE PART ※ IS NYLON46.)







単位：mm UNIT:mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
1		 7283-1015-10
1		 7283-1018
1		 7283-1019
1		 7283-1114
1	 ※ 7282-7010-10	 ※ 7283-7010-10
2		 7283-1224-10

2.3 II (090 II)













ハウジング 材質：PBT HOUSING MATERIAL: PBT

単位：mm UNIT:mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
2	_____	 7283-7024-10
2	_____	 7283-7027-40
2	_____	 7283-7929
2	_____	 7283-8220
2	_____	 7283-8226-30
2	_____	 7283-8820

ハウジング 材質: PBT HOUSING MATERIAL: PBT













単位: mm UNIT: mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
2	 7282-4421	 7283-4421
2	 7282-7020-10	 7283-7020-10
2	 7282-7021-10	 7283-7021-10
2	 7282-7022-10	 7283-7022-10
2	 7282-7023-10	 7283-7023-10
2	 7282-7026-30	 7283-7026-30

2.3 II (090 II)










ハウジング 材質 : PBT HOUSING MATERIAL: PBT

単位 : mm UNIT: mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
2	 7282-7028-30	 7283-7028-30
2	 7282-7029-40	 7283-7029-40
2	 7282-7420-40	 7283-7029-40
2	 7282-7527-40	 7283-7527-40
2	 7282-8120-40	 7283-7526-40
2	 7282-8129-40	 7283-8129-40

ハウジング 材質 : PBT HOUSING MATERIAL: PBT








単位 : mm UNIT: mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
2	 7282-8227	 7283-8227
2	 7282-8228-30	 7283-8228-30
3		 7283-1031
3		 7283-7030-30
3	 7282-7031-10	 7283-7031-10
3		 7283-1133-10

2.3 II (090 II)













ハウジング 材質：PBT ※は 46 ナイロン HOUSING MATERIAL: PBT (MATERIAL OF THE PART ※ IS NYLON46.)

単位：mm UNIT:mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
4		 7283-7449
5	 ※ 7282-7040-10	 ※ 7283-7040-10
5		 7283-7050-30
5		 7283-7052-30
5		 7283-1056-30
5		 7283-1057-30

ハウジング 材質 : PBT HOUSING MATERIAL: PBT



単位 : mm UNIT: mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
6		
6		
6		
6		
8		
8		

2.3 II (090 II)

ハウジング 材質 : PBT HOUSING MATERIAL: PBT

単位 : mm UNIT: mm

極数 POLES	M ハウジング MALE HOUSING	F ハウジング FEMALE HOUSING
8	 7282-7080-40	 7283-7080-40

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Yazaki:

[7158300580](#) [7158300710](#) [7158300880](#) [7158300960](#) [7158436880](#) [7158454330](#)