



11P

with tube



Packing	C1
Loose / Box [-50]	10
Taped / Reel [-51]	25



Part No	Inductance L (mH)	f _L (MHz)	Tol ± (%)	Q min	f _Q (MHz)	SRF min (MHz)	DCR max (Ω)	Rated DC Current (mA)
11P-100K-YY	0.01	0.02	10	70	0.796	20.0	0.035	3500
11P-101K-YY	0.10	0.02	10	40	0.796	3.40	0.20	950
11P-221K-YY	0.22	0.02	10	40	0.796	2.30	0.32	700
11P-331K-YY	0.33	0.02	10	30	0.796	1.88	0.60	590
11P-471K-YY	0.47	0.02	10	25	0.796	1.55	0.70	470
11P-561K-YY	0.56	0.02	10	20	0.796	1.50	0.80	430
11P-701K-YY	0.70	0.02	10	15	0.796	1.40	0.83	375
11P-761K-YY	0.76	0.02	10	15	0.796	1.40	0.90	360
11P-102K-YY	1.0	0.02	10	55	0.252	1.00	1.85	360
11P-222K-YY	2.2	0.02	10	50	0.079	0.70	2.7	360
11P-272X-YY	2.7	0.02	5,10	47	0.252	0.63	3.5	325
11P-332X-YY	3.3	0.02	5,10	47	0.252	0.60	3.7	190
11P-103X-YY	10	0.02	5,10	50	0.079	0.35	23	110
11P-123X-YY	12	0.02	5,10	50	0.079	0.32	24	100
11P-153X-YY	15	0.02	5,10	50	0.079	0.29	28	90
11P-183X-YY	18	0.02	5,10	50	0.079	0.28	34	85
11P-223X-YY	22	0.02	5,10	50	0.079	0.25	39	80
11P-273X-YY	27	0.02	5,10	50	0.079	0.21	48	70
11P-333X-YY	33	0.02	5,10	50	0.079	0.20	56	65
11P-373X-YY	37	0.02	5,10	50	0.079	0.19	62	60
11P-393X-YY	39	0.02	5,10	50	0.079	0.19	62	60
11P-473X-YY	47	0.02	5,10	50	0.079	0.18	73	55
11P-563X-YY	56	0.02	5,10	50	0.079	0.14	115	50
11P-683X-YY	68	0.02	5,10	50	0.025	0.13	120	50
11P-823X-YY	82	0.02	5,10	50	0.025	0.12	150	45
11P-104X-YY	100	0.02	5,10	30	0.025	0.11	155	40
11P-124X-YY	120	0.02	5,10	50	0.025	0.09	186	37
11P-154X-YY	150	0.02	5,10	30	0.025	0.08	205	35

Core Material : Ferrite

Revision date : 17 Jun 2021

Operating Temperature : -55°C to +125°C (including component self-heating)

SPQ :	Packing Form	Loose / Box	Taped / Reel
	Radial	250 [-50]	500 [-51]

Remarks: - Also available without tube.
- Also available with shorter leads.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Fastron:

[11P-103J-50](#) [11P-104J-50](#) [11P-123J-50](#) [11P-124J-50](#) [11P-153J-50](#) [11P-154J-50](#) [11P-183J-50](#) [11P-223J-50](#) [11P-273J-50](#) [11P-333J-50](#) [11P-393J-50](#) [11P-473J-50](#) [11P-563J-50](#) [11P-683J-50](#) [11P-823J-50](#) [11P-103K-50](#) [11P-104K-50](#) [11P-123K-50](#) [11P-124K-50](#) [11P-823K-50](#) [11P-101K-50](#) [11P-221K-50](#) [11P-683K-50](#) [11P-273K-50](#) [11P-272K-50](#) [11P-183K-50](#) [11P-373K-50](#) [11P-701K-50](#) [11P-100K-50](#) [11P-153K-50](#) [11P-332K-50](#) [11P-223K-50](#) [11P-471K-50](#) [11P-473K-50](#) [11P-561K-50](#) [11P-563K-50](#) [11P-102K-50](#) [11P-154K-50](#) [11P-331K-50](#) [11P-333K-50](#) [11P-393K-50](#) [11P-761K-50](#) [11P-222K-50](#) [11P-683K-51](#) [11P-153K-51](#) [11P-183J-51](#) [11P-333K-51](#) [11P-332K-51](#) [11P-373J-50](#) [11P-761K-51](#) [11P-333J-51](#) [11P-123K-51](#) [11P-563J-51](#) [11P-683J-51](#) [11P-100K-51](#) [11P-103J-51](#) [11P-332J-50](#) [11P-272K-51](#) [11P-101K-51](#) [11P-123J-51](#) [11P-154K-51](#) [11P-331K-51](#) [11P-124K-51](#) [11P-393J-51](#) [11P-823J-51](#) [11P-222K-51](#) [11P-561K-51](#) [11P-332J-51](#) [11P-473J-51](#) [11P-823K-51](#) [11P-272J-50](#) [11P-221K-51](#) [11P-273J-51](#) [11P-104K-51](#) [11P-373K-51](#) [11P-153J-51](#) [11P-103K-51](#) [11P-104J-51](#) [11P-183K-51](#) [11P-154J-51](#) [11P-471K-51](#) [11P-102K-51](#) [11P-393K-51](#) [11P-223K-51](#) [11P-223J-51](#) [11P-563K-51](#) [11P-124J-51](#) [11P-701K-51](#) [11P-473K-51](#) [11P-272J-51](#) [11P-273K-51](#) [11P-373J-51](#)