








Reihe B,D ; Position 2,8 für Signalleitung
 Row B,D ; position 2,8 for signal-line
 Reihe A,C,E ; Position 1,3,7,9 für Masseleitung
 Row A,C,E ; position 1,3,7,9 for ground-line

2) Für Einpreßverbindung DIN 41611-5-EE 1.0-AC
 2) For press-in connection DIN 41611-5-EE 1.0-AC

1) Löcher nicht metallisiert
 1) Non-metallized drillings

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances	
34650	08.02.08	Hage.		Dat.	Name	Maßstab/Scale	2:1	Mini-Koax-Modul, 1SU-gerade 4x50 Ohm, (2 Doppelk.), Einpreßtechnik mini-coax-module, 1SU-straight 4x50 Ohm, (2 twin-con.), press-in
24097	27.04.98	Rie.	Detail.	12.03.93	Rie.			
20462	29.07.96	Rie.	Insp.	12.03.93	Pa.			
18901	20.06.95	Rie.	Stand.					
17035	09.06.94	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 07 11 900 0024	Blatt/ page
15124	01.09.93	Rie.						
Mod.	Dat.	Name					Sub.	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[07119000024](#)