Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*



Crimpwerkzeug für die professionelle Anwendung

-Linearer Hub

-Entriegelbare Zwangssperre

-Crimpen von Leiter und Isolation in einem Arbeitsgang

-Kleine Bauform

-Gelbe Softhandgriffe

-Anwendungsbereich: D-Sub high density Einzelkontakte

-Leiterquerschnitt AWG 28-26 0,08-0,14mm²
AWG 24-22 0,20-0,35mm²

Crimping hand tool for professional application

-Straight action principle

-Ratchet release

-Crimping of wire and insulation in one step

-Small size

-Yellow soft handles

-Application range: single D-Sub high density contacts

-Cross section range:
AWG 28-26 0,08-0,14mm²
AWG 24-22 0,20-0,35mm²

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*

	Dat.	Name	Maßstab/*Scale*
Detail.	04.08.10	Wae	1:1
Insp.	02.11.10	Hä	
Stand.			

Crimpzange
Service crimp tool
D-Sub HD

Mod.	Dat.	Name
35972		

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 09 99 000 0596

Sub.

Blatt/ *page* /

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:
09990000596