

17 35 125 <u>4</u> 102	—	min.0,76μm (30μin) Au über/over min.1,27μm (50μin) Ni
17 35 125 <u>2</u> 102	2	Au über/over Ni
17 35 125 <u>1</u> 102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. <i>part-no.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level acc. to IEC</i>	Kontaktoberfläche <i>contact plating</i>

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste, Typ AB-25, 125 pol. mit Schirmblech Reihe-f <i>har-bus HM female connector, type AB-25, 125 pol. with shield row-f</i>				
			Detail.	01.06.01	Hm						
			Insp.	01.06.01	Ko						
35456	01.12.08	TD	Stand.								
32387	19.11.04	HL	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP 				TB 17 35 125 x102	Blatt/ page /			
27619											
Mod.	Dat.	Name									

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[17351254102](#)