










Lochbild board drillings



17 21 110 4102	—	min.0,76 μ m (30 μ m) Au über/over min.1,27 μ m (50 μ m) Ni
17 21 110 2102	2	Au über/over Ni
17 21 110 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3				Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
35456	01.12.08	TD		Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste Typ A, 110 pol. mit Schirmblech Reihe-f <i>har-bus HM female connector, type A, 110 pol. with shield row-f</i>					
35368	08.10.08	TD	Detail.	29.06.99	Hm							
32387	18.11.04	HL.	Insp.	29.06.99	Ko							
29412	07.05.01	Lk	Stand.									
28494	19.09.00	Koe	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP					TB 17 21 110 x102		Blatt/ page /		
25016												
Mod.	Dat.	Name					Sub.					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[17211104102](#)