

8

7

6

5

4


3

2

1

X

Kontaktanordnung
contact arrangement




32 Einpreß-Kontakte
32 press-in-contacts





- ☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
- ☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X

(Lochbild)
(board drillings)



X



1) Für Einpreßverbindung nach IEC 60352-5
1) for press-in connection acc. to IEC 60352-5

09 06 232 7837	3	Au über/over Ni
09 06 232 6837	2	Au über/over Ni
09 06 232 2837	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1: 1 2: 1	Bauform F low-profile Federleiste Einpreß needle eye 13,1 32 pol. type F low-profile female connector press-in needle eye 13,1 32 pol.				
			Detail.	20.03.03	Hage.						
			Insp.	20.03.03	kfoe						
			Stand.								
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 06 232 x837			Blatt/ page /	
30910			D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name				Sub.					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[09062322837](#)