




	14	T 3645 528
	12	T 3625 528
	8 IEC	T 3525 528
	7 IEC	T 3445 528
	7	T 3435 528
	6	T 3425 528
	5	T 3375 528
	5 IEC	T 3395 528
	4	T 3325 528
	3	T 3275 528
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-AU type-number-AU

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuse Teile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinnt werden.

Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3			
Prüfmaß/Testdimension				DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber											
				08	Datum/Date	Name	Kabeldose Female cable connector				
				Gez.	09.07.	Cionvica					
				Drawn							
				Gepr.							
				Checked			M DB T 3XX5 528				
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH							
01	200700144	09.07.08	CI				Blatt/Sheet 1 1 Bl.				
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name				Ers. f./Similar to:				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[T 3375 528](#)