


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

[illegible]

2		1
	14	T 3648 504
	12	T 3628 504
	8 IEC	T 3528 504
	7 IEC	T 3448 504
	7	T 3438 504
	6	T 3428 504
	5	T 3378 504
	5 IEC	T 3398 504
	4	T 3328 504
	3	T 3278 504
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-AG type-number-AG

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

Gewicht [errechnet]/ Calc WT:				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3			
Prüfmaß/Testdimension				 DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber											
				08	Datum/Date	Name	Kabeldose gerade PG7 Female cable connector				
				Gez.	10.07.	Cionvica					
				Drawn							
				Gepr.							
				Checked							
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH			M DB T 3XX8 504			Blatt/Sheet 1	
01	200700144	10.07.08	CI							1 Bl.	
Index	Änderung/Description			Datum/Date			Name			Ers. f./Similar to:	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[T 3648 504](#)