



(.ON ONIWARU) 号番面図 ててて201し8

版 数 REV.	年月日 DATE	DON NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	查 閱 APPD.	承 認 APPD.
							-









取 付 例

表-1

品名	A	В	С	用。途
D20419-JR	13.3	0.8	6.4	DE,DAピンまたはソケット、DB,DCソケット
D20419-16JR	13.3	1.2	7.1	同上にジャンクションシェルを取り付ける場合
D20419-18JR	13.3	1.0	6.4	DB,DCピン
D20419-21JR	13.3	1.4	7.1	同上にジャンクションシェルを取り付ける場合
D20420-JR	15.9	0.8	6.4	DDソケット
D20420-12JR	15.9	1.2	7.1	同上にジャンクションシェルを取り付ける場合
D20420-13JR	15.9	1.0	6.4	DDピン
D20420-15JR	15.9	1.4	7.1	同上にジャンクションシェルを取り付ける場合

注1.①は②に組み立てず、添付する。

注2.図示の位置にM2.6ねじを示す識別マーク "M"を表示する。 注3.本製品はR0HS対応品です。

2	クリップ	1	金 岡	亜鉛めっき上	3価クロメート処理	里 注 1	1
1	ロッキングスクリュウ	1	鋼		3価クロメート処理		1
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 料 MATERIAL	The state of the s	FINISH	備 考 REMARKS	
仕様書((SPECIFICATION)	第1版(0 製図 DR。	RIGINAL DATE) 2005.5.16	尺度(SCALE) 5:1 名称(TITLE)	D-Sub Refer	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION	ΑЭ
	ENERAL TOLERANCE) IMENSION) 角度(ANGLES) +	担当 CHK. 査閲 APPD.	野見山(亨)	D20419-	-**JR	ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	SIZE
·× ·××	± X°X '± X°X '±	承認 APPD.	BE A	D20420- 質量(MASS) ———	-**JR	図面番号(DRAWING NO.) SJ102777	版数 (REV.) 1

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212E(03.08)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

D20419-21JR D20420-12JR