

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	04/SEP/2015	014401	ADDED ITEM AND PLATING SPECIFICATION	—	T. OMODACHI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE
3	10/NOV/2015	015038	ADDED ITEM	—	T. OMODACHI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE
4	18/MAR/2016	016787	ADDED ITEM	—	T. OMODACHI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE






TABLE 1				
NUMBER OF CONTACT	A	B	C	D
10	1.40	3.03	2.02	1.0
24	3.85	5.48	4.47	2.0
34	5.60	7.23	6.22	5.0
40	6.65	8.28	7.27	5.0
42	7.00	8.63	7.62	5.0
54	9.10	10.73	9.72	5.0
60	10.15	11.78	10.77	5.0

NOTE 1. IT SHOULD BE 2.8 ± 0.05 IF REPAIRING IS NEEDED.
注1. リペアーが必要な場合、この寸法は 2.8 ± 0.05 を推奨する。



3	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック	—	—
2	HOLD DOWN ホルドダウン	2	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL Ni上Auめっき	△2 TERMINAL AREA: GOLD ($0.03 \mu\text{m}$ MIN)
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL Ni上Auめっき	CONTACT AREA: GOLD ($0.1 \mu\text{m}$ MIN) TERMINAL AREA: GOLD ($0.05 \mu\text{m}$ MIN)
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-11090			第1版 (ORIGINAL DATE) 06/APR/2015	尺度 (SCALE) 10:1	シリーズ (SERIES) WP26
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			製図 DR.	名称 (TITLE) WP26-P***VA1 (PLUG CONNECTOR)	
寸法 (DIMENSION)			担当 CHK.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ116215	
角度 (ANGLES)			査閲 APPD.		
単位 (UNIT) : mm			承認 APPD.	質量 (MASS)	版数 (VER.) 4

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[WP26-P040VA1](#) [WP26-P054VA1](#) [WP26-P024VA1](#) [WP26-P040VA1-R15000](#)