







DOF-0-212E(03.08)

9Z99E0FS ( 'ON 0NIMV8D) 品番図		版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
		3	20.Jan.2004	054035	REDRAWN(BILINGUAL)	J.ICHYAMA	N.09AWA	—	T.OKA




APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)  
適合基板寸法(参考)



NOTE 1. FREQUENCY RANGE: DC~30Hz.  
2. REFERENCE SCREW: JIS B 1115, 1122 OR 1123 M3 TAPPING SCREW 2 OR 4 GRADE. 6mm LENGTH.  
注1. 本コネクタの使用周波数帯域はDC~30Hzである。  
2. (参考) 取付けネジ: JIS B 1115, 1122 又は 1123 M3×6 タッピンネジ 2種又は4種。

4	OUTER INSULATOR	1	GF PBT		
3	OUTER CONTACT	2	PHOSPHOR BRONZE	TIN PLATING	
2	INNER INSULATOR	2	GF LCP		
1	INNER CONTACT	2	BRASS	TIN PLATING	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

NO. DESCRIPTION		QTY.	MATERIAL		尺度(SCALE)	シリーズ(SERIES)	<div>日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.</div> <div>図面番号(DRAWING NO.)</div> <div>SJ036676</div>
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE)			1:1	MX25A	
JACS-1720		2.Aug.2002					
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.			名称(TITLE)	MX25A CONNECTOR 2-CONTACT ANGLE PIN HEADER	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	N.OGAWA				
. ±0.4		査閲 APPD.	_____				
.X ±0.4		承認 APPD.	T.OKA		重量(WEIGHT)		
.XX ±							
.XXX ±							

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MX25A02NF1](#)