









79101164  
(ON 0NIMVHD)台景図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	28.Feb.2005	056815	ADDED NOTE 3		N.09AWA		T.OKA
3	4.Aug.2005	057960	CORRECT AN ERROR		N.09AWA		T.OKA



- NOTE 1. RECOMMENDED SCREW IS JIS B 1122 M3 TAPPING SCREW 20GRADE. 6mm LENGTH.  
2. APPLICABLE PRINTED CIRCUIT BOARD:THICKNESS 1.6mm.  
△ 3. TERMINAL NUMBER OF THE CONNECTOR IS SHOWN IN RIGHT FIGURE.  
注1. 推奨取り付けネジ:JIS B 1122 M3×6 タッピンネジ 2種.  
2. 適用プリント基板:板厚 1.6mm.  
△ 3. コネクタの端子番号は右図による.



5	SHELL	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	_____	
4	GND TERMINAL	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	_____	
3	HOUSING B	1	30%OF SPS	_____	COLOR:BLACK	
2	HOUSING A	1	30%OF SPS	_____	COLOR:LIGHT BLUE	
1	TERMINAL	2	BRASS	SELECTIVE GOLD PLATING SELECTIVE TIN PLATING	_____	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 30.Sep.2004		尺 度 (SCALE) 1: 1	シリーズ (SERIES) MX38	
		製図 DR.	_____	名称 (TITLE)  MX38002NQ1	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 	
		担当 CHK.	H.ITAKURA			
		査閲 APPD.	_____			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)  寸法 (DIMENSION)   角度 (ANGLES)		承認 APPD.	T.OKA	質量 (MASS) _____	図面番号 (DRAWING NO.)  SJ101164	
						
. ± 0.3 .X ± 0.3 .XX ± 0.3 .XXX ±		X° ± X°X ±				

特別管理品目  
SPECIAL CONTROL ITEM  
MX (AUTO)

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MX38002NQ1](#)