




09E501RS
(ON ENIMVHD)各要図

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	23.Aug.2006	060885	ADD A NOTE.		N.SASANO	E.Matsumoto	A. Onogawa



DESIGNATION
命名法
JL04V-2A28-11PE*-R

SERIES
シリーズ名
RECEPTACLE
レセプタクル
CLASS
非防水
SHELL SIZE
シェルサイズ
CONTACT ARRANGEMENT
インサート名
PIN CONTACT
ピンコンタクト
WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続構造有
ALTERNATE INSERT POSITIONS
NOT WANTED: NORMAL POSITION
W: 80°
X: 110°
Y: 250°
Z: 280°
インサート回転角度
ナシ: 標準
W: 80°
X: 110°
Y: 250°
Z: 280°
SUFFIX
特殊記号

NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "M".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
△ 3. PART NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
HOWEVER, THE SUFFIX "-R" SHALL NOT BE MARKED.
4. ALTERNATE INSERT POSITION IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
5. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
※※※ MANUFACTURER MONTH (1~9, X, Y, Z)
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)
MANUFACTURER YEAR ('99, '00, '01, ...)


1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(M端子)は ⊕ で表わす。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
△ 3. 図示の位置に品名を表示する。
但し、品名末尾の“-R”は表示しない。
4. 図示の位置にインサート回転角度記号を表示する。
5. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。
※※※ 製造月(1~9月, X: 10月, Y: 11月, Z: 12月)
製造年('99, '00, '01, ...)

SPECIFICATION
NUMBER OF CONTACT : 4X#12
18X#16
RATED VOLTAGE : 250VAC(#12), 100VAC(#16)
RATED CURRENT :
#12 CONTACT 23A MAX./CONTACT UNIT
#16 CONTACT 13A MAX./CONTACT UNIT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE :
#12 CONTACT 3.5mm MAX.
#16 CONTACT 1.25mm MAX.

仕様
コンタクト: #12コンタクト 4本
 : #16コンタクト 18本
定格電圧: #12コンタクト 250VAC
 : #16コンタクト 100VAC
定格電流: #12コンタクト 23A以下/1芯
 : #16コンタクト 13A以下/1芯
耐電圧: 2000VAC
絶縁抵抗: 5000MΩ以上(DC500Vにて)
適用電線: #12コンタクト 3.5mm以下
 : #16コンタクト 1.25mm以下

8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	SCREW	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
6	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR: BLACK
5	FRONT INSULATOR	1	SILICONE RUBBER	NONE	COLOR: BLACK
4	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	#16 CONTACT(LINE)	18	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.: A~I, N~X
2	#12 CONTACT(LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.: J, K, L
1	#12 CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.: M

符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE)		尺 度(SCALE)	シ リ ー ス(SERIES)
JACS-5079		15.Dec.2005		1:1	JL04V
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.		名 称(TITLE)	
寸 法(DIMENSION)		担 当 CHK.		JL04V-2A28-11PE*-R	
角 度(ANGLES)		査 閲 APPD.		質量(MASS)	
. ±0.8		T.SUZUKI		⊕	
.X ±0.4		E.MATSUMOTO			
.XX ±0.1		A.ONOGAWA			
.XXX ±					



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JL04V-2A28-11PE-R](#) [JL04V-2A28-11PEZ-R](#)