

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)

△△ 適合基板寸法（参考）

⑨ソケットハウジング側ケーブル

径φ2.3まで使用可能位置

Capable of $\phi 2.3$ (Max.) wire
for socket housing

無印箇所

ソケットハウジング側ケーブル

径φ1.9まで使用可能


Non-hatching area contacts


Capable of $\phi 1.9$ (Max.) wire

for socket hous

^ WIRE SIZE For SOCKET HOUSING(REF.)

△² ソケットハウジングの適用可能電線サイズ



3	Pin Contact 2	13	Brass	Tin Plating		
2	Pin Contact 1	13	Brass	Tin Plating		
1	Insulator	1	30%GF PBT	Color: BLACK		
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1728		第1版 (ORIGINAL DATE) 21.Nov.2002		尺 度 (SCALE) 1: 1	シリーズ (SERIES) MX23A	
		製図 DR.		名称 (TITLE) MX23A26NF1 26-CONDUCTORS STANDARD PIN HEADER		
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	N.OIRI			
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	寸法 APPD.				
		承認 APPD.				T.TOTANI
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±				質量 (MASS)		
日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.						
図面番号 (DRAWING NO.) SJ037395						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MX23A26NF1](#)