











版数 REV.	年月日 DATE	図 NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承認 APPD.
3	29/JUN/2012	002873	REDRAWN	T. ENOMOTO	Y. WATANABE	—	A. OONO

WISDOM承認 2012/06/29



- NOTE1. FEMALE-COUNTERPART CONNECTOR : MX34024SF1 (SJ100271)  
2. APPLICABLE SCREW : JIS B 1122 CROSS RECESSED HEAD TAPPING SCREW M3×6, CLASS 2 (TYPE B)
- 注 1. かん合相手メスコネクタ : MX34024SF1 (SJ100271)  
2. 推奨取付ネジ JIS B 1122 十字穴付なベタッピンネジ 2種 M3×6

3	TERMINAL-L2	12	BRASS	PLATING: Sn	MATERIAL-PLATING
2	TERMINAL-L1	12	BRASS	PLATING: Sn	MATERIAL-PLATING
1	HOUSING	1	SPS-GF30		COLOR: GRAY
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1754 JABL-1754		第1版 (ORIGINAL DATE) 18/NOV/2003		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) MX34
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.	J. ICHIYAMA	名 称 (TITLE) MX34024NF1	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)		担 当 CHK.	N. TOUDOU	査 閲 APPD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ100269
角度 (ANGLES)		承認 APPD.	T. TOTANI	質量 (MASS) 6.5g	版数 (REV.) 3
. ±0.8 . × ±0.4 . × × ±0.1 . × × × ±		×° ± ×°×' ±		図面番号 (DRAWING NO.) SJ100269	

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MX34024NF1](#) [MX34024SF1](#)