












- NOTE1. FEMALE-COUNTERPART CONNECTOR : MX34028SF1 (SJ038623)
2. APPLICABLE SCREW : JIS B 1122 CROSS RECESSED HEAD TAPPING SCREW M3×6, CLASS 2 (TYPE B)
3. THE DIFFERENCE BETWEEN THIS ITEM AND MX34028NF1 (SJ038622) IS THE LOCK FORM AND IDENTIFICATION MARK.
- 注 1. かん合相手メスコネクタ : MX34028SF1 (SJ038623)
2. 推奨取付ネジ JIS B 1122 十字穴付なベタツピンネジ 2種 M3×6
3. 本品は、MX34028NF1 (SJ038622) とロック部形状及び識別マークのある点異なる。

3	TERMINAL-L2	14	BRASS	PLATING: Sn	MATERIAL-PLATING
2	TERMINAL-L1	14	BRASS	PLATING: Sn	MATERIAL-PLATING
1	HOUSING	1	SPS-GF30		COLOR: GRAY
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1754 JABL-1754		第1版 (ORIGINAL DATE) 28/MAR/2006		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) MX34
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	M. ITOU	Y. SATOU	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.	—		
角度 (ANGLES)		承認 APPD.	T. ISHIWA		
質量 (MASS) 7.3g					
図面番号 (DRAWING NO.) SJ106304					版数 (REV.) 2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MX34028SF1](#) [MX34028NF2](#)