



SJ112323
(DRAWING NO.) 台異図



DESIGNATION

命名法 JL10 6A18-10SE ※
SERIES シリーズ名
PLUG (STRAIGHT) プラグ(ストレート)
WATER-PROOF IN MATING PART (MATED) 嵌合時嵌合防水構造
SHELL SIZE シェルサイズ
INSERT ARRANGEMENT インサート名
INSERT ROTATING POSIRION インサート回転角度
NONE: NORMAL POSITION 無し: ノーマルポジション
WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT 保護回路構造有
SOCKET CONTACT ソケットコンタクト

POLARIZING GROOVE
位置決めキー溝

WHITE MARKING AS INDICATED (3 PARTS)
白マーキング表示 (3箇所)

NOTE 1

NOTE 2
NOTE 3

NOTE 1


NOTE 4

NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER APPEARS IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. INSERT ARRANGEMENT NUMBER "18-10SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

※※※
MANUFACTURING MONTH
(1 ~ 9 : X, Y, Z)
(JAN. ~ SEP. : OCT. : NOV. : DEC.)
MANUFACTURING YEAR ('13, '14...)

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。又、保護回路接続 (D端子) は ⊕ で表す。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置にインサート名【18-10SE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo. を表示する。

※※※
製造月 (1~9月: 1~9, 10月: X, 11月: Y, 12月: Z)
製造年 ('13, '14...)



SPECIFICATION
NUMBER OF CONTACT: 4 × #12
RATED VOLTAGE: 500VAC POLLUTION DEGREE: 2
OVER VOLTAGE CATEGORY: II
: 250VAC POLLUTION DEGREE: 3
OVER VOLTAGE CATEGORY: III
RATED CURRENT: 23A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN. (at 500VDC)
APPLICABLE WIRE SIZE : 3.5mm² MAX.

仕様
コンタクト : #12コンタクト 4本
定格電圧 : 500VAC (汚染度: 2/過電圧範疇: II)
: 250VAC (汚染度: 3/過電圧範疇: III)
定格電流 : 23A以下/1芯
耐電圧 : 2000VAC
絶縁抵抗 : 1000MΩ以上 (DC500Vにて)
適用電線 : 3.5mm²以下

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TUV

12	CONTACT	4	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
11	SET SCREW	1	STEEL	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
10	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
9	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	WAVE SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
6	C-TYPE RING	1	STAINLESS STEEL	—	
5	ASSEMBLY NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
2	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
1	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50101		第1版 (ORIGINAL DATE) 19/FEB/2013		尺度 (SCALE) 1:1		シリーズ (SERIES) JL10		日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ112323	版数 (VER.) 1
		製図 DR.	—	名称 (TITLE) JL10-6A18-10SE							
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) ±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±		担当 CHK.	H. EBIHARA	質量 (MASS) 							
		査閲 APPD.	—								
		承認 APPD.	E. MATSUMOTO								
		単位 (UNIT) : mm									

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JL10-6A18-10SE](#)