


DCF-C-212H(12.08)


図面番号 (DRAWING NO.) SJ109584



NOTE1. APPLICABLE WIRE: #30~#36 AWG. STANDERD.
2. INSULATION OUTER DIA. $\phi 0.45 \sim \phi 0.75$ mm
3. USE THE APPLICATOR MADE BY JAE.
注 1. 使用電線は, AWG#30~#36の撚線とする。
2. 被覆外径は $\phi 0.45 \sim 0.75$ mmとする。
3. アプリケータはJAEオリジナルを使用とする。

版 数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	24.Apr.2009	067632	CHANGED JACS NO. ETC	—	T.TADA	T.SHINDOU	K.HAYASHI
3	25.Jul.2016	018251	CHANGED JACS NO. ETC	—	M.YAMASHITA K.HISAMATSU	—	T.SHINDOU

0.7
0.75
EXCLUDING CRIMP POT
クリンプポット部は除く



3	CONTACT	15000	COPPER ALLOY	MATING AREA : GOLD(0.1 μ m MIN) OVER NICKEL	△ CRIMP AREA:TIN PLATING (2 μ m MIN)OVER NICKEL
2	PAPER TAPE	1	PAPER		
1	MAGAZINE	1	PAPER		
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1597-532 △ △		第1版 (ORIGINAL DATE) 6.Feb.2009		尺 度 (SCALE) —	シ リ ー ス (SERIES) FI-X
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.		名 称 (TITLE) FI-XC3B-1-15000 MAGAZINE ASSEMBLY	
寸 法 (DIMENSION)		担 当 CHK.	T.TADA		
角 度 (ANGLES)		査 閲 APPD.	T.SHINDOU		
. ± 0.8 .X ± 0.4 .XX ± 0.1 .XXX ±		承 認 APPD.	K.HAYASHI	質 量 (MASS)	図 面 番 号 (DRAWING NO.) SJ109584
		単 位 (UNIT) : mm			

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2009. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

WISDOM承認 2016/07/25

SIZE A3
版数 (VER.) 3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[FI-XC3-B-1-15000](#) [FI-XC3B-1-15000](#)