







NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY.
2. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
注1. コンタクトは別売り品である。
2. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。

TABLE-1【APPLICABLE CABLE DIM.】

PART NUMBER 品名	APPLICABLE CABLE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相
JN2VDS10SL2	φ6.5～φ8.0	GRAY



A-A

9	FLANGE	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
8	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
7	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	(TABLE-1)
6	ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
5	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
4	SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
3	COUPLING NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	O-RING	2	SYNTHETIC RUBBER	—	
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50119 JABL-50119		第1版 (ORIGINAL DATE) 03/DEC/2015		尺度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) JN2V		日本航空電子工業株式会社		A3 SIZE
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) ±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±		製図 DR. —		名称 (TITLE) JN2VDS10SL2		JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ116291	版数 (VER.) 1	
角度 (ANGLES) ° ± °' ± 単位 (UNIT) : mm		担当 CHK. T. NAKAMURA 査閲 APPD. T. SUZUKI 承認 APPD. H. EBIHARA		質量 (MASS) —		[Symbol]				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JN2VDS10SL2](#)