



| 版数<br>VER. | 年月日<br>D A T E | CN NO. | 変 更 内 容<br>DESCRIPTION | 製 図<br>DR. | 担 当<br>CHK. | 査 閲<br>APPD. | 承 認<br>APPD. |
|------------|----------------|--------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|            |                |        |                        |            |             |              |              |
|            |                |        |                        |            |             |              |              |



- NOTE 1. 3,500 PIECES OF CONTACTS ARE SUPPLIED IN REEL.  
2. ALL DIMENSIONS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY.  
3. THE QUANTITY AND THE PART NUMBER ARE MARKED AS SHOWN IN THE DRAWING.

- 注1. 本コンタクトは3500個連続状態である。  
2. 全ての寸法は参考寸法である。  
3. 図示の位置に数量及び品名を表示する。

|           |                    |             |                 |   |   |
|-----------|--------------------|-------------|-----------------|---|---|
| 3         | ST-KN4-P1-C2B      | 3500        | COPPER ALLOY    | CONTACT AREA :GOLD OVER NICKEL.<br>CRIMPING AREA:TIN OVER NICKEL. | GOLD PLATE THICKNESS<br>:0.3 $\mu$ M MIN. |
| 2         | TAPE               | 1           | PAPER           | —   | —   |
| 1         | CARDBOARD REEL     | 1           | PAPER           | —   | —   |
| 符号<br>NO. | 名 称<br>DESCRIPTION | 個 数<br>QTY. | 材 料<br>MATERIAL | 仕 上<br>FINISH   | 備 考<br>REMARKS                            |

【APPLICABLE WIRE】  
【適用電線】

| WIRE RANGE<br>適用電線 | INSULATION OUTER DIA<br>被覆外径 | APPLICABLE CRIMPING TOOL<br>適用圧着工具  | 工具取扱説明書  |
|--------------------|------------------------------|---|--|
| AWG#22~#20         | φ1.1~φ1.7                    | MANUAL CRIMPING TOOL<br>手動圧着工具 : CT170-14-KN4<br>SEMI AUTOMATIC CRIMP MACHINE<br>半自動圧着機アプリケーション : 3502-TMH5B-2B | MANUAL CRIMPING TOOL<br>手動圧着工具 : T700369<br>SEMI AUTOMATIC CRIMP MACHINE<br>半自動圧着機アプリケーション : T703431 |

|  |  |  |  |                                  |  |   |  |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|---|--|
| 仕様書 (SPECIFICATION)<br>JACS-50036<br>JAHL-50036-1                                  |  | 第1版 (ORIGINAL DATE)<br>25/SEP/2015                                     |  | 図面番号 (DRAWING NO.)<br>SJ116431   |  | 仕様書 (SPECIFICATION)<br>JACS-50036<br>JAHL-50036-1 |  |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)<br>寸法 (DIMENSION)<br>±0.8<br>× ±0.4<br>.×× ±0.1<br>.××× ± |  | 担当<br>CHK. K. KUGOU<br>審問<br>APPD. T. SUZUKI<br>承認<br>APPD. H. EBIHARA |  | 名称 (TITLE)<br>ST-KN4-P1-C2B-3500 |  | 図面番号 (DRAWING NO.)<br>SJ116431                    |  |
| 単位 (UNIT) : mm   |  |  |  | 質量 (MASS)<br>—                   |  | 図面番号 (DRAWING NO.)<br>SJ116431                    |  |
|  |  |  |  | 図面番号 (DRAWING NO.)<br>SJ116431   |  | 図面番号 (DRAWING NO.)<br>SJ116431                    |  |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[ST-KN4-P1-C2B-3500](#)