




(REF.) APPLICABLE P.C.B DIMENSION



NO. OF CONTACTS (n)	DIMENSIONS (mm)				
	a	b	c	d	e
30	8.89	17.745	12.23	17.225	16.745
40	12.065	20.92	15.405	20.4	19.92
60	18.415	27.27	21.755	26.75	26.27
80	24.765	33.62	28.105	33.1	32.62
90	27.94	36.795	31.28	36.275	35.795
100	31.115	39.97	34.455	39.45	38.97
120	37.465	46.32	40.805	45.8	45.32
140	43.815	52.67	47.155	52.15	51.67

CONNECTOR TYPE
R : RIGID TYPE
コネクタ タイプ°
R : リジッド タイプ°

MA01 R *** V A B B

CONNECTOR HEIGHT
B: HEIGHT 6.6mm TYPE
製品高さ
B: 高さ 6.6mm タイプ

TERMINATION STYLE V:SMT、STRAIGHT TYPE、WITH HOLD DOWN
結線形態 V:SMT、ストレートタイプ、ホルtdown有

NOTE. 3 (EX.)
注. 3 (例)

PRODUCT DAY (2 DIGITS NUMBER)
生産日 (数字 2 桁)

YEAR (LAST 2 DIGITS)
西暦年号の末尾2桁

注 1. 本製品のインシュレータにはボスがある。
2. 定盤にのせた状態でコンタクト及びホールドダウンのコプラナリティは0.1mm以下とする。
3. 図示の位置にロット番号を表示する。
4. 基板間の寸法はコンタクトの組合せによって異なる。「JACS-11300」参照願います。
5. スペーサーをコンタクトの対角位置に2つ以上取付けて、基板に固定する方法を推奨する。
その場合スペーサーは、基板間の寸法範囲内で同一高さとする。

No. DESCRIPTION		1ST DATE MATERIAL		FINISH		REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)	
JACS-11300 JAHL-11300		10/JUL/2020		2:1		MA01	
		製図 DR.		名称 (TITLE)		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.		MA01R***VABB		References	
寸法 (DIMENSION)		S. AOKI				JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.				図面番号 (DRAWING NO.)	
$\pm$ $\times \pm$ $\times \times \pm$ $\times \times \times \pm$		$\times^\circ \pm$ $\times^\circ \times' \pm$		承認 APPD.		SJ123190	
単位 (UNIT) : mm		H. OBIKANE		質量 (MASS)			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MA01R060VABBR600](#)