




(NOTE. 1) (X-DIRECTION)



DESIGNATION
命名法

TERMINATION STYLE V:SMT、STRAIGHT TYPE、WITH HOLD DOWN
結線形態 V:SMT、ストレートタイプ、ホルトダウン有

* 20 7 10 *

注 1.「可動インシュレータ」は、X方向、Y方向に各々±0.5mm可動する。
 2.本製品のインシュレータにはボスがある。
 3.定盤へのせた状態でコネクタ及びホルドダウンのコプラナリティは0.1mm以下とする。
 4.図示の位置にロット番号を表示する。
 5.基板間の寸法はコネクタの組合せによって異なる。「JACS-11300」参照願います。
 6.スぺーサーをコネクタの対角位置に2つ以上取付け、基板に固定する方法を推奨する。
 その場合スぺーサーは、基板間の寸法範囲内で同一高さとする。

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 10 JUL/2020		尺度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) MA01		日本航空電子工業株式会社	
JACS-11300 JAHL-11300		製図 DR. -		名称 (TITLE) MA01F***VABB		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ123188	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK. S. AOKI		寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES) 寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES) 単位 (UNIT) : mm					
寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES) 単位 (UNIT) : mm		査閲 APPD. - 承認 APPD. H. OBIKANE							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MA01F080VABBR300](#)