




06Z1Z0FS
(ON 0NIMVHD) 台型図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	30.Jun.2005	057603	REDRAWN	H.SAKURADA	T.NOMIYAMA	—	<i>J. Hashimoto</i>



NOTE1.OUTER DIAMETER OF CABLE IS DISTINGUISHED BY EXTRACTION TOOL.

PART No. 品名	EXTRACTION TOOL 電線仕上外径 引抜工具 OUTER DIAMETER OF CABLE	JIET-D*C-20	ET-20D
D*C-20-22S -PK0100	$\phi 1.2 \sim \phi 1.7$	$\phi 0.8 \sim \phi 1.5$	$\phi 0.8 \sim \phi 1.7$
D*C-20-24S -PK0100	$\phi 0.8 \sim \phi 1.5$		

2.CONTACTS ARE PUT INTO A CASE.
(100 PIECES./CASE)
注1.電線仕上外径は引抜工具によって区別される。
2.コンタクトは円筒ケースに100本単位で梱包されている。

PART NUMBER 品名	D*C-20-22S-PK0100	D*C-20-24S-PK0100
APPLICABLE WIRE 使用電線 NOTE 1	AWG#22~24 (OUTER DIAMETER) (仕上外径 $\phi 1.2 \sim \phi 1.7$)	AWG#24~28 (OUTER DIAMETER) (仕上外径 $\phi 0.8 \sim \phi 1.5$)
A	2.6	2.3
B	1.8	1.55

2	CYLINDER CASE	1	PE		
1	D*C-20-2*S	100	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL PLATING	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 29.Jan.1987		尺度 (SCALE) 10:1	シリーズ (SERIES) D-sub
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) D*C-20-2*S -PK0100	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	Y.HAYASHI		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	Y.TAKEUCHI		
承認 APPD.		承認 APPD.	S.HASHIMOTO		
質量 (MASS)				図面番号 (DRAWING NO.) SJ021790	版数 (REV.) 2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DC2022SPKG100](#) [D*C-20-22S-PKG100](#)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[D*C-20-18P-10000](#) [D*C-20-18P-10000-3](#) [D*C-20-18S-10000](#) [D*C-20-18S-10000-3](#) [D*C-20-22P-10000](#) [D*C-20-22S-10000](#) [D*C-20-24P-10000-3](#) [D*C-20-24S-10000](#) [D*C-20-24S-10000-3](#)