
















APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)



NOTE 1. COPLANARITY OF SMT TERMINAL IS 0.1MAX.
NOTE 2. THIS FACE IS DATUM PLANE.
NOTE 3. AMOUNT OF PROTRUSION TO POTTING IS 0.8 max. FROM INSULATOR-B REAR SURFACE.
NOTE 4. THIS CONNECTOR CONSISTS OF "Universal Serial Bus Micro-USB Cable and Connector Specification Revision 1.01"
注1. 本コネクタのSMT端子のバラツキ(コネクタ内のMAX値とMIN値の差:コプラナリティ)は0.1以下とする。
注2. この面は基準面である。
注3. ポッティング部の突出量はインシュレータBの背面より0.8以下とする。
注4. 本コネクタの開口部寸法は、"Universal Serial Bus Micro-USB Cable and Connector Specification Revision 1.01"による。

7	POTTING	1	TB-2234H	—	—
6	HOLD DOWN	1	COPPER ALLOY	TIN OVER NICKEL	t0.2
5	GUARD PLATE	1	STAINLESS STEEL	NICKEL	t0.12
4	SHELL	1	STAINLESS STEEL	BODY AREA : NICKEL SMT AREA : GOLD FLASH OVER Ni	t0.3
3	CONTACT	5	COPPER ALLOY	CONTACT AREA : GOLD OVER Pd-Ni SMT AREA : GOLD FLASH OVER Ni	GOLD PLATING : 0.05 μm MIN. Pd-Ni PLATING : 0.75 μm MIN. GOLD FLASH PLATING : 0.05~0.1 μm
2	INSULATOR-B	1	NYLON	—	COLOR : BLACK
1	INSULATOR-A	1	NYLON	—	COLOR : BLACK
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	日本航空電子工業株式会社
JACS-30315 JAHL-30310-1		03/DEC/2012		5 : 1	DX4	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	Y. SATOU	DX4RNW5HJ3		
. ± 0.8 × ± 0.4 ×× ± 0.1 ××× ±		査閲 APPD.	M. NISHIKATA	質量 (MASS)		
角度 (ANGLES)		承認 APPD.	M. KIKUCHI			
単位 (UNIT) : mm						図面番号 (DRAWING NO.)
						SJ114803

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DX4RNW5HJ3R1000](#)