

● Part Numbering

AMR Sensors (Magnetic Switches)

(Part Number)

MRMS	2	01	A
①	②	③	④

① Series Name

② PKG Type

Type	PKG Type
2	3Pin MM
3	3Pin FLP
5	Mini 3Pin FLP
6	4Pin LLP
7	Mini 4Pin FLP

③ Type

Type	Type
01	Standard/Cost Reduction
11	High Accuracy
05	Standard/Cost Reduction (5V Type)
15	High Accuracy (5V Type)

④ Sensitivity Level (Type 01)

Type	Sensitivity Level
A	Hon 2.5 mT / Hoff 0.5 mT

④ Sensitivity Level (Type 11)

Type	Sensitivity Level
H	Hon 1.4 mT / Hoff 0.8 mT
M	Hon 1.8 mT / Hoff 1.2 mT
L	Hon 2.2 mT / Hoff 1.6 mT

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Murata:

[MRMS541D](#) [MRMS215H](#) [MRMS511L](#) [MRMS211H](#) [MRSS29DR](#) [MRUS73C](#) [MRMS205A](#) [MRUS74X](#) [MRMS611M](#)
[MRMS27H](#) [MRMS611L](#) [MRMS215M](#) [MRSS27H](#) [MRUS72S](#) [MRUS52F](#) [MRMS511M](#) [MRMS215L](#) [MRMS29D](#)
[MRMS511H](#) [MRMS301A](#) [MRMS211L](#) [MRMS571A](#) [MRSS29D](#) [MRUS72X](#) [MRMS601A](#) [MRMS611H](#) [MRUS74S](#)
[MRMS201A](#) [MRMS211M](#) [MRMS501A](#)