





Frontplattenausschnitt (Rückseite)
Panel cut out (rear side)




Print-Bohrplan (Bestückungsseite)
PCB-Layout (component side)



min. Einbauabstand
min assembling distance



Layout tolerance: $\pm 0,05$ [0.002"]



Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	Werkstoff	Massstab:		Datum	Name
Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)	-	3:1 (A3)	Gezeichnet	25.02.04	Mijatovic
Benennung	NC3FBAH1-0-B		Freigegeben	-	-
	NC3FBAH1-0-B		Geaendert	-	-
			Aend.-Nr.		Aend.-Index
			Ersatz fuer:		Blatt 1 von 1 Bl.
NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN			Zeichn. Nr. ST-NC3FBAH1-0-B		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Neutrik:

[NC3FBAH1-0](#)