





Frontplattenausschnitt (Rückseite)  
Panel cut out (rear side)




Print-Bohrplan (Bestückungsseite)  
PCB-Layout (component side)



Layout tolerance:  $\pm 0,05\text{mm}$  [0.002"]



min. Einbauabstand  
min assembling distance



Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	Werkstoff	Massstab:		Datum	Name
Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)	-	3:1 (A3)	Gezeichnet	07.06.01	Lehner
Benennung	NC3FBAH2		Freigegeben	-	-
	NC3FBAH2		Geaendert	15.01.02	Mijatovic
			Aend.-Nr.	-	Aend.-Index
			Ersatz fuer:		Blatt 1 von 1 Bl.
NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN			Zeichn. Nr. ST-NC3FBAH2		

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Neutrik:

[NC3FBAH2-0](#) [NC3FBAH2](#)