





Frontplattenausschnitt (Rückseite)  
Panel cut out (rear side)




Print Bohrplan (Bestückungsseite)  
PCB-Layout (component side)



min. Einbauabstand  
min assembling distance



Layout tolerance:  $\pm 0.05\text{mm}$  [0.002"]



Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	Werkstoff	Massstab:		Datum	Name
Zeichnung urheberrechtlich geschützt (DIN 34) (C)	-	1:1 (A3)	Gezeichnet	04.02.11	Karlinger
Benennung	NC 3MBH		Freigegeben		
	NC 3MBH		Geaendert	-	-
			Aend.-Nr.		Aend.-Index
			Ersatz fuer:		Blatt 1 von 1 Bl.
NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN			Zeichn. Nr.	ST-NC 3MBH	

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Neutrik:

NC3MBH