




Print Bohrplan (Bestückungsseite)
PCB Layout (component side)





Frontplattenausschnitt (Rückseite)
Panel cut out (rear side)



min. Einbauabstand
min. assembling distance



Layout tolerance: ± 0.05 mm [0.002"]



M 1:1

Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	Werkstoff	Massstab:		Datum	Name
Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)	-	3:1 (A3)	Gezeichnet	11.10.00	Peter
	-		Freigegeben	-	-
	-		Geaendert	-	-
Benennung	NC4FAV		Aend.-Nr.	Aend.-Index	
	Zusammenstellung		-	-	
			Ersatz fuer: 3102ST1871	Blatt 1 von 1 Bl.	
			Zeichn. Nr.		
	NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN			ST-NC4FAV	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Neutrik:

[NC4FAV](#) [NC4FAV-SW](#)