


DIODE


80A Avg 1800 Volts

PT80MYN18

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING



Dimension: [mm]

■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		PT80MYN16	PT80MYN18	
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	*1 V _{RRM}	1600	1800	V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	*1 V _{RSM}	1700	1900	V

項 目 Parameter		記 号 Symbol	条 件 Conditions		定格値 Max.Rated Value	単位 Unit
平均出力電流 Average Rectified Output Current		I _o (AV)	三相全波整流 3-Phase Full Wave Rectified		80	A
サージ順電流 *1 Surge Forward Current		I _{RSM}	50Hz 正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive		800	A
電流二乗時間積 *1 I Squared t		I ² t	2～10ms		3200	A ² s
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range		T _{jw}			-40 ～ +150	℃
保存温度範囲 Storage Temperature Range		T _{stg}			-40 ～ +125	℃
絶縁耐圧 Isolation Voltage		Viso	端子—ベース間, AC 1 分間 / 1 秒間 Terminal to Base, AC 1min../1sec.		3000 / 3600	V
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M5	2.4 ～ 2.8	N・m
	主端子部 Terminal			M5	2.4 ～ 2.8	N・m


■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 I _{RM}	T _j = 150°C, V _{RM} = V _{RRM}	5	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 V _{FM}	T _j = 25°C, I _{FM} = 150A	1.52	V
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合部—ケース間 (トルク : T _c 測定点チップ直下) Junction to Case, Total	0.12	°C/W
接触熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(c-f)}	ケース—フィン間 (トルク), サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Total, Greased	0.11	°C/W


質量 — 約 130g
Approximate Weight

*1 : 1アーム当りの値 Value Per 1 Arm.


順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE



平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



平均出力電流－ケース温度定格
AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE




サージ順電流定格
SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, T_j=150°C

PT80MYN16/18(Per 1 Arm.)


サ
ー
ジ
順
電
流
(A)



過渡熱抵抗特性
Transient Thermal Impedance

PT80MYN16/18(Per 1 Arm.)

過
渡
熱
抵
抗
(°C/W)



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Kyocera AVX:](#)

[PT80MYN18](#)