





NOTES;

- △ MUST BE KEPT BETWEEN Z AND 2mm.
2. THE MATING CAP HOUSING PART NUMBER,178764
3. APPLIED CONTACT PART NUMBER,175265,175266
4. APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.108-5342
- △ RETAINER COLOR : ALL WHITE

注 :

- △ Z 面より2mmの範囲で測定
2. 嵌合相手ハウジング型番 : 178764
3. 内装するリセプタクルコンタクト型番 : 175265,175266
4. 適用製品規格番号:108-5342
- △ リテーナは全て白色



				Copyright ©1995年 AMP (Japan), LTD. 東京エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP				東京エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
				包含電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)				被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ				名称 (NAME) .040/.070 HYBRID I/O CONN. MK-II 16Pos. PLUG HOUSING .040/.070 ハイブリッド I/O コネクター マークII 16極 プラグハウジング							
				材料 (MATERIAL) PBT				色 (COLOR) SEE TABLE 表参照				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°				LOC B J		番号 (No.) 917981	
A 追加 -6,-7 FJ00-2847-95 TS DM 6/5/95				DR. 5/22/95 T. SHINOHARA				DE. 5/22/95 T. SHINOHARA				尺度 (SCALE) 2-1				REV. A		SHEET 1 OF 1	
O 作成 FJ00-2342-95 TS DM 5/19/95				CHK. 5/19/95 D. MATSUURA				APP. 5/22/95 A. TOMITA											
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR				CHK				DATE							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[917981-6](#)