



Ansicht Anschlußseite
view from termination side




bei Verwendung ohne Gehäuse
when used without housing



Montagehinweis

Assembling instruction



* Abstand für sichere Kontakt-
gabe max: 24 mm

 Material: insert, PC
 UL-File Nr.: E101788(R)

 Finish: zinc plated
 contact: Ag, Au

1 Material: Einsatz: PC
UL-File Nr.: E101788(R)

2 Oberfläche: verzinkt
Kontakte: Ag, Au

1	Stifteinsatz HD.25. Crimp		hellbeige	1					
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN				
HD.25.Sti.C	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGS-DOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEIL LIEFERTEILSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE. DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm  TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL GEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 14.0 0 PLC  1 PLC  2 PLC  3 PLC  ANGLES / WINKEL #- FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE 1 2		D/W Schneider 25.06.01 CHK Schweiger 25.06.01 APVD - PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 57 g		AMP HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany NAME Male insert HD.25 Stifteinsatz HD.25 SIZE CAGE CODE DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. A3 00779 C-1103010 CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG MASSSTAB 1:1 BLATT 1 OF 1 REV A1				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-1103010-3](#)