

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.  
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

© COPYRIGHT — By —

RELEASED FOR PUBLICATION  
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.  
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH:  
PASSEND ZU:

Bg3

REVISIONS  
ÄNDERUNGEN

| P | LTR | DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG | DATE      | DWN | APVD |
|---|-----|-----------------------------|-----------|-----|------|
|   | B   | ECR-18-013978               | 15MAR2019 | SR  | MKO  |

1; 2;6

12°

M

M

4;5

M6x30

12

82

96

3

53

54

70

7

M20

50

Notes:

1

Material: Housing: aluminium diecasting alloy  
Seals: conductiv Neoprene

2

Surface: chromitAL TCP passivation +  
Powder coated black

3

Varnish on the inside not necessary

4

Packaging quantity 5 pieces

5

OBSOLETE

Bemerkungen:

1

Material: Gehäuse: Alu-Druckguß-Legierung  
Dichtung: Neoprene leitfähig

2

Oberfläche:chromitAL TCP passivation +  
Pulverbeschichtet - schwarz

3

Lackierung im Gehäuseinnere ist nicht notwendig

4

Verpackungsmenge 5 Stück

|                        |                        |                        |               |                        |                        |                      |                        |                      |                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                  |                                        |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|--|
| 1                      |                        |                        |               | 5                      |                        | 5                    |                        | 5                    | Steckergehäuse EMV-K.6/16   | aluminium/ALU                                                                              | SEE NOTE 2                                                                                                                                                                                                      | black/schwarz                                                                                                                                                                      | 7                | front entry / Kabeleingang vorderseite |  |
|                        |                        |                        | 1             |                        |                        |                      |                        |                      | Steckergehäuse EMV-K.6/16   | aluminium/ALU                                                                              | SEE NOTE 2                                                                                                                                                                                                      | black/schwarz                                                                                                                                                                      | 6                | without logo / ohne Logo               |  |
| 2                      | 2                      | 2                      | 2             | 2                      | 2                      | 2                    | 2                      | 2                    | Scheibe                     | V2A                                                                                        | blank                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                  | 5                |                                        |  |
| 2                      | 2                      | 2                      | 2             | 2                      | 2                      | 2                    | 2                      | 2                    | Befestigungsschraube        | V2A                                                                                        | blank                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                  | 4                |                                        |  |
| 1                      | 1                      | 1                      | 1             | 1                      | 1                      | 1                    | 1                      | 1                    | Dichtung Bg3                | Neoprene                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                               | black/schwarz                                                                                                                                                                      | 3                | conductive / leitfähig                 |  |
|                        | 1                      | 1                      |               | 1                      | 1                      |                      |                        | 1                    | Steckergehäuse EMV-K.6/16   | aluminium/ALU                                                                              | SEE NOTE 2                                                                                                                                                                                                      | black/schwarz                                                                                                                                                                      | 2                |                                        |  |
|                        |                        |                        |               |                        |                        | 1                    |                        | 1                    | Steckergehäuse EMV.6/16     | aluminium/ALU                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | grey/grau                                                                                                                                                                          | 1                |                                        |  |
| 1-2                    | 1-1                    | 1-0                    | 0-6           | 0-5                    | 0-4                    | 0-2                  | 0-3                    | 0-1                  | DESCRIPTION / BENENNUNG     | MATERIAL                                                                                   | SURFACE / OBERFLÄCHE                                                                                                                                                                                            | COLOR / FARBE                                                                                                                                                                      | ITEM NO.<br>POS. | REMARKS / BEMERKUNGEN                  |  |
| EMV-K.6/16.STF.1.M20.G | EMV-K.6/16.STS.1.M20.G | EMV-K.6/16.STO.1.M20.G | EMV-K.6/16.ST | EMV-K.6/16.STO.1.M12.G | EMV-K.6/16.STS.1.M25.G | EMV.6/16.STS.1.M25.G | EMV-K.6/16.STO.1.M32.G | EMV.6/16.STO.1.M32.G | ORDERING TEXT / BESTELLTEXT | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.<br>DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. | DWN<br>Schneider 02.05.2002<br>CHK<br>Schweiger 02.05.2002<br>APVD<br>—<br>PRODUCT SPEC<br>PRODUKTSPEZ.<br>—<br>APPLICATION SPEC<br>VERARBEITUNGSSPEZ.<br>—<br>WEIGHT<br>GEWICHT                                | NAME<br>Hood<br>Steckergehaeuse EMV.6/16.STO/STS.M-Gewinde<br>—<br>SIZE<br>A3<br>CAGE CODE<br>00779<br>DRAWING NO<br>ZEICHNUNGS-NR.<br>C-1106416<br>RESTRICTED TO<br>NUR FUER<br>— |                  |                                        |  |
|                        |                        |                        |               |                        |                        |                      |                        |                      |                             | DIMENSIONS:<br>MASSE/NEHTEN:<br>mm<br>                                                     | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>p. ISO 8015<br>p. ISO 2768 - mH -E<br>p. DIN 16901 - 12.6<br>0 PLC<br>1 PLC ±<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>4 PLC ±<br>ANGLES /WINKEL ±<br>FINISH/OBERFLAECH/FARBE<br>— | SCALE<br>MASSSTAB 1:1<br>SHEET<br>BLATT 1 von 1<br>REV<br>B                                                                                                                        |                  |                                        |  |

1470-19 (1/15)

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1106416-4](#)