


LOC	DIST	REVISIONS				
A1	—	P	LTR	AENDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN
						APVD
			A3	REVISED PER ECR-09-018681	20AUG09	VKHRRP




ACCORDING TO DIN 46228 PART 4
ENTSPRICHT DIN 46228 TEIL 4

REMARKS:
Bemerkungen

- 1 PACKING UNIT: 1000 PIECES ON REEL
VERPACKUNGSEINHEIT: 1000 STUECK AUF SPULE
- 2 MAX. INSULATION-DIA. OF WIRE: $\phi 2.6\text{mm}$
MAX. ISOLATIONS- ϕ DER LEITUNG: $\phi 2.6\text{mm}$
- 3 USE STRIPPER-CRIMPER MACHINE 528343-1
BENUTZEN SIE STRIPPER-CRIMPER MASCHINE 528343-1

GREY	1241001-1	1
COLOR	PART NUMBER	NO.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN mm		DWN R. Schmidt	17-DEC-97	MATERIAL PP/E-Cu		FINISH OBERFLAECHE/FARBE Sn	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 2768 - m 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES / WINKEL ± - 		CHK W.Boeck	16-JAN-98	 Tyco Electronics Tyco Electronics AMP GmbH D - 63225 Langen			
		APVD G. Feldmeier	16-JAN-98				
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. —		NAME TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE, STRIP FORM, 0.75 SQmm. ADERENDHUELSE MIT KUNSTSTOFFHUELSE, BANDWARE, 0.75 SQmm			
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. —					
		WEIGHT GEWICHT —				SIZE A4	CAGE CODE 00779
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 1	OF VON 1	REV A3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1241001-1](#)