

NUMBER 917511


METRIC 三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

U.855-111>U.DWG>S.C89-25173
単位, 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

4 3 2 1



注記

- ① 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
- ② 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
- ③ 金めっきは接触部のみとする

NOTES

- ① CONTACT TYPE, NORMAL PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- ② CONTACT TYPE, HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- ③ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

②	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-	-5
		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	1-	-3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	1-	-2
①		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)		-3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)		
備考 (REMARK)	接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)	

B	REVISED PER ECR-15-011723	Y.O	E.T	08AUG 2015
A1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	07APR 11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

絶縁電線断面径 (WIRE RANGE)	AWG 16-14	絶縁外径 (INSULATION DIA.)	2.2-2.8 mmφ	名称 (NAME)	(DYNAMIC SERIES REC. CONTACT) 2L SIZE LOOSE PIECE ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY)	銅合金	仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10μm以下: ±0.2 10μm以上 30μm以下: ±0.25 30μm以上 100μm以下: ±0.3 A 実: ±3°
DR.	27/APR/95 K. IKEDA	DE.	27/APR/95 K. IKEDA	SIZE	B
CHK.	28/APR/95 S. MANABE	APP.	28/APR/95 S. MANABE	LOC	J
				番号 (No.)	917511
				尺度 (SCALE)	5-1
				REV.	B
				SHEET	1 OF 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[917511-3](#)