


REV. 1276029-2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.



1. ONLY THE ITEMS WITH QUANTITIES SPECIFIED ON PARTS LIST ARE USED ON THIS APPLICATOR.
 パーツリストに使用数量が記入されている部品がこのアプライケータに使用されています。

KEY

■ RECOMMENDED SPARE PARTS CUSTOMER RESPONSIBLE FOR REPLACEMENT.
 スペアパーツです、お客様に交換して頂きます。

▲ LUBRICATE DAILY, USING No. 20 MACHINE OIL.
 この場所にNo. 20の機械油を毎日注油して下さい。

● GREASE LIGHTLY.
 この場所にグリスを薄く塗布して下さい。

REMARKS (備考)

* DIMENSION OF THE CRIMPER NOT OF CRIMPED TERMINAL.
 クリンパの寸法であり、圧着後の端子寸法ではない。
 ** INSIDE DIAMETER OF APPLICABLE TUBU
 適用スリーブ内径を示す

QTY	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
1	5-21004-7	SCR, SKT HD SHLDR (.25 DIA X .25) DRAG ARM	148
1	21004-5	SCR, SKT HD SHLDR (.25 DIA X .00) DRAG	147
1	22260-5	WASHER, FLAT (NO 6) DRAG SPRING	146
			145
			144
			143
REF	21028-2	PIN, SLOT SPR (.06 DIA X .25) RAM	142
			141
			140
			139
			138
			137
			136
2	21024-4	WASHER, LOCK (NO 8) SHEAR BLADE	135
2	21024-4	WASHER, LOCK (NO 8) STRIPPER	134
7	21024-4	WASHER, LOCK (NO 8) STRIP GUIDE	133
2	21024-5	WASHER, LOCK (NO 10) SHEAR PLATE	132
			131
4	21024-5	WASHER, LOCK (NO 10) HOUSING CAP	130
			129
			128
			127
1	21018-7	NUT, HEX MACH (10-32) DRAG SPRING	126
			125
			124
1	21009-2	SCR, SKT SET (1/4-20 X .25) (LOC-WEL) RAM	123
2	3-23657-8	SCR, SKT CAP (6-32 X .25) (LOC-WEL) CP DISC	122
			121
2	9-21002-1	SCR, BUT SKT (1/4-20 X .25) BASE PLATE	120
1	22733-8	SCR, BUT SKT (8-32 X .38) (LOC-WEL) ANVIL	119
2	2-21002-5	SCR, BUT SKT (10-32 X .25) STRIP GUIDE PL	118
2	3-21002-3	SCR, BUT SKT (1/4-20 X .50) BASE PLATE	117
2	3-21002-5	SCR, BUT SKT (1/4-20 X .75) HOUSING	116
			115
			114
2	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP (8-32 X .50) STRIPPER	113
2	2-21000-8	SCR, SKT HD CAP (8-32 X .63) SLUG BLADE	112
3	2-21000-6	SCR, SKT HD CAP (8-32 X .375) STRIP GUIDE	111
2	3-21000-2	SCR, SKT HD CAP (8-32 X .25) STRIP GUIDE	110
			109
			108
1	3-21000-8	SCR, SKT HD CAP (10-32 X .88) SHEAR PLATE	107
1	3-21000-8	SCR, SKT HD CAP (10-32 X .88) SHEAR PLATE	106
1	3-21000-9	SCR, SKT HD CAP (10-32 X 1.0) DRAG SPRING	105
2	3-21000-6	SCR, SKT HD CAP (10-32 X .62) FEED ADJ PLATE	104
1	4-21000-1	SCR, SKT HD CAP (10-32 X 1.50) HSG CAP	103
3	4-21000-0	SCR, SKT HD CAP (10-32 X 1.25) HSG CAP	102
			101
			100
			79
			78
1	234756-8	VALVE, EXHAUST (SMC ASN2-02-S) ④ 1/2. イクノスト	77
1	724850-1	ASSY, AIR FEED アセンブリ, エアフィード	76
1	692655-5	ASSY, VALVE アセンブリ, 1/2	75
1	23238-1	FITTING, AIR TUBE (9-TERM INATOR)	74
1	985883-2	FITTING, AIR TUBE (A-O-L)	73
			72
			71
			70
			69
			68
2	690603-1	SPRING, ASSIST スプリング, アシスト	67
1	24042-2	VALVE, SHUT-OFF 1/2. シャットオフ	66

WIRE BBL (ワイヤ径)	CW (圧着幅) * [mm]	CRIMP TYPE	RANGE (レンジ)	FD (フィード)
1.78	1.78	F	0.113-0.730mm ²	21.35mm
INSUL BBL (インスル)	3.30	F	** Ø 1.5-2.2mm	

CRIMPING MACHINE (圧着機)	STROKE (ストローク) [mm]	FEED TYPE (フィードタイプ)
A-O-L or G	28.6 (1 1/8 inch)	AIR FEED (エアフィード)

SET UP GAGE# (セットアップ・ゲージ番号): 679108-1

APPLICATOR INSTRUCTION# (取扱番号): 408-8024

CUSTOMER (顧客)

APPL SER# (製造通し番号)

C	REVISED	FJCO-0017-03	M.M/K.L	16 DEC 02
B	REVISED	FJ00-2153-99	J.K/S.Y	2153-99
A	REVISED	FJ00-1860-98	J.K/S.Y	30SEP98
O	RELEASED	FJ00-1087-98	J.K/S.Y	27AUG98
LTR	REVISION RECORD	EC NO	DR/CHK	DATE

QTY	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
			65
			64
			63
			62
			61
			60
1	409756-1	CAP, RAM キャップ, ラム	59
1	409757-1	HOUSING ハウジング	58
			57
			56
1	374651	PIN, FEED FINGER ピン, フィード・フィンガ	55
1	374112	SPRING, FEED FINGER スプリング, フィード・フィンガ	54
1	409759-1	ASSY, FINGER FEED アセンブリ, フィンガフィード	53
			52
1	409755-1	BRACKET, MOUNT FEED ブラケット, マウントフィード	51
			50
1	7-21002-9	BOLT, CRIMPER ボルト, クリンパ	49
			48
1	22353-8	SCREW, SHOULDER (.187 DIA X .250) スクリュー, ショルダ	47
1	4-720498-7	BLOCK, INS. ADJUST フロック, インサアジャスト	46
1	690191-1	PLUG, NYLON プラグ, ナイロン	45
1	690476-1	RAM ラム	44
1	690125-1	WASHER, LAMINATED ワッシャ, ラミネーテッド	43
1	690124-1	WASHER, RAM ワッシャ, ラム	42
			41
2	23241-6	BALL, STEEL ボール, スティール	40
2	690170-1	SPRING, COMPRESSION スプリング, コンプレッション	39
1	690142-4	DISC, INS. ディスク, インサレーション	38
1	1-913592-7	DISC, WIRE ディスク, ワイヤ	37
1	22480-5	WASHER, SPRING ワッシャ, スプリング	36
1	690212-1	POST, RAM ポスト, ラム	35
			34
			33
			32
1	690408-4	SPACER, BASE BLOCK スペース, ベースブロック	31
			30
			29
			28
1	1276276-1	SPACER, STRIPPER スペース, ストリッパ	27
1	240652-1	PLATE, BASE プレート, ベース	26
1	240647-1	BLOCK, BASE フロック, ベース	25
1	720826-2	PLATE, STRIP GUIDE プレート, ストリップ・ガイド	24
1	720970-7	PLATE, STRIP HOLD プレート, ストリップ ホールド	23
1	7-22282-5	SPRING, DRAG スプリング, ドラグ	22
1	240636-1	LEVER, DRAG レバー, ドラグ	21
1	240637-1	DRAG, STOCK ドラグ, ストック	20
1	1276119-1	GUIDE, STRIP (REAR) ガイド, ストリップ (リア)	19
1	722849-2	GUIDE, STRIP (FRONT) ガイド, ストリップ (フロント)	18
			17
			16
			15
			14
1	1-721469-1	SPACER, SPRING スペース, スプリング	13
1	5-22282-4	SPRING, HOLD DOWN スプリング, ホールドダウン	12
1	720491-2	PLATE, REAR SHEAR プレート, リアシア	11
2	721436-1	SPACER, SHEAR PLATE スペース, シアプレート	10
1	722846-2	PLATE, FRONT SHEAR プレート, フロントシア	9
1	409591-4	ANVIL アンビル	8
1	721432-1	BLADE, SLUG ブレード, スラグ	7
1	913638-1	HOLD DOWN ホールドダウン	6
1	4-240641-1	SPACER, SHEAR BLADE スペース, シアブレード	5
1	238009-8	SPACER, TUBULAR スペース, チューブラ	4
1	3-690403-5	CRIMPER, INS. クリンパ, インサレーション	3
1	690407-8	SPACER, CRIMPER スペース, クリンパ	2
1	937672-2	CRIMPER, WIRE クリンパ, ワイヤ	1

PART NO. (型番)	TERM NAME (名称)	APPL SPEC (取付適用規格)
1123655-1	2.3Ø CLUSTER REC AMPLIVAR TYPE S	114-5242-1

DR	CHK	NAME	SCALE	NO.	REV	SHEET
J.K	13NOV97	KOGA	A3	1276029-2	1	1 OF 1

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND IS DISCLOSED TO YOU ON CONDITION THAT NO FURTHER DISCLOSURE IS MADE BY YOU TO OTHER THAN AMP PERSONNEL WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA.

LOC

DIST

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1276029-2](#)