




一般公差	
10以下	± 0.2
10を越え30以下	± 0.25
30を越え100以下	± 0.3
角 度	± 3°



注:

1. 嵌合相手ハウジング型番 172204
2. 使用端子型番 170279
3. 型番 172204 と嵌合時に干渉なく所定性能を満足すること。
- ④ **-A-** 面から22mmの所で測定
5. 適用製品規格番号 108-5136

172205 - 4	緑
↓	黒
172205 - 1	自然色

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)		番号 (NUMBER)		名称 (NAME) 番号		摘要 (REMARKS) 色		ITEM NO.	
		©1979 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©1979 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)			
		材料 (MATERIAL) 耐熱66 ナロン		適合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)		TRADEMARK AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN			
		色: 表参照		被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)		分類 (CLASS)			
		DR. K. Yuasa 12/19/79		一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±1.0		尺度 (SCALE) 2-1		LOC SIZE 番号 (NO)	
		CHK. A. Tomita 12/21/79		名称 (NAME) 4極 IJ1シール シーズ J 1ネタ キャップ ハウジング		J B C-172205		REV. A	
DE. M. Sato 12/24/79		APP. Y. Sato 12/24/79							
LTR. 変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE		記 号 (DESCRIPTION)					

C-172205

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172205-1](#)