



SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)


METRIC

THIRD ANGLE
PROJECTION




ADATTO PER
LINGUETTA DI 0.8 mm
(TO FIT TAB
0.8 mm THK.)

0.5 MAX.
TESTIMONE DI TAGLIO
(CUT-OFF DIMENSION)




0.5 MAX.
TESTIMONE DI TAGLIO
(CUT-OFF DIMENSION)

SEZIONE B-B
(SECTION B-B)




SEZIONE A-A
(SECTION A-A)



- 4 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
5 REELED WITH INTERLEAVE PAPER

4	OBSOLETE		STAGNATO (TIN PLATED)	BRONZO FOSF. (PHOS. BRONZE)	0-100494-4	E
			STAGNATO (TIN PLATED)	5 OTTONE (BRASS)	0-100494-2	E
			FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)	REV
	CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY			DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO		
	THIS DRAWING IS UNPUBLISHED			RELEASE FOR PUBLICATION 19		
	TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)					
	± 0.3			DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) mm 2.3-3.3 DIA.	RANGO FILO (WIRE RANGE) mm2 0.5-1.5	SCALA (SCALE) 5:1
	ANGOLI (ANGLES) ± 2°			 TE Connectivity		
	DIS. H. YAALI (DR.) 30 MAR 2000			DESCRIZIONE (DESCRIPTION) FASTON® Connector, .187" sr. L.I.F. REC. CONTACT.		
	CONT. C. TARTARI (CHK) 30 MAR 2000			LOC. SIZE NUMERO (DWG NO)		
APP. - (APP.)			I A3 C-100494 E5 1 OF 1			
-20-000060 MK 27JAN 2020						
11-005140 RK 31MAR11						
DIS. DATA (DR.) (DATE)						

- 1) STATO DI FORNITURA SCALA 1:1
(SUPPLY CONDITION SCALE 1:1)



- 2) SPECIFICA DI PRODOTTO 108-19077
(PRODUCT SPEC. 108-19077)
3) SPECIFICA DI AGGRAFFATURA 114-20081
(APPLICATION SPEC. 114-20081)

E5	REVISED PER ECR-20-000060	MK	27 JAN 2020
E4	ECR-19-003332	KY	18 JULY 19
E3	REVISED PER ECO-11-005140	RK	31 MAR 11
REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS.	DATA (DATE)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[100494-2](#)