


DIMENSIONS SEE FIGURE "CONTACTS FOR FLR-CABLE"
Masse siehe Darstellung der Kontakte fuer FLR-Leitung



2.1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH EIN REGISTRIERTES KONTROLLSTELLEN- ANWANDER DER DIESE TECHNISCHE VERFAHRTS SICHEN UND VERWALTEN. JEDER ANFANG (KONTROLLIEREN) BEWEGUNGSSCHREIBEN SICH AUF ANFANG.		DWN P. Liebing 06JUN2006	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm		CHK -	NAME PRODUCT GROUP DRAWING FOR AMP MCP 2.8K -	RESTRICTED TO NUR FÜR
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEIN TOLERANZEN		APVD -		
0 PLC ± 1 PLC ±GENERAL- 2 PLC ±TOLERANZ 3 PLC ± 4 PLC ±		PRODUCT SPEC PRODUCT SPEC 108-18717 APPLICATION SPEC VERABREITUNGSSPEZ. 116-18537		
ANGLES/OWINKEL: °		WEIGHT GEWICHT		
MATERIAL see table siehe Tabelle		FINISH/oberfläche/ARBE. see table siehe Tabelle		
		Customer Drawing KUNDENZEICHNUNG	SIZE A1	DATE 00779
			DRAWING NO. TECHNUNG-NR. C=1241437	SHEET BLATT 1 OF VON 1
			SCALE MASSSTAB 10:1	REV C 16

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1564982-1](#)