

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT 2002

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A1	Text hinzu	29JUL2003	Ba.	PL.
	A2	RESTRICTION CANCELED	29SEP2011	PKS	RRP
	A3	TABLE ADDED	14JUL2014	PKS	RRP

4

1

5.08

2.6±0.15

3.1±0.15

4

1

2.6±0.15

3.1±0.15

4

1

2.6±0.15

3.1±0.15

1±0.08

2.5

3.2

(6.6)

3.3-0.1

Cut off

0.6

0.32

Bemerkungen

1

Geeignet fuer Kupferlackdraht Ø0.17...0.25 mm
Einzeldraht oder zwei Draehte gleichen Durchmessers

2

Anlieferungszustand: Kontakte fortlaufend mit
Papierz Zwischenlage auf Kunststoffspule aufgewickelt
Max. 5 Splice Stellen pro Spule
Splice Stellen nicht miteinander verbunden

3

Kontaktkammer nach Zeichnung 411-18513

4

Kennziffer fuer Drahtgroessenbereich (4)

1534680-1

Bestell-Nr.

CuSn

Material

Vorverzinnt

Oberfläche / Farbe

MAG-MATE .187 MOD.

Bezeichnung

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±0.2

1 PLC ±0.2

2 PLC ±0.2

3 PLC ±0.2

4 PLC ±0.2

ANGLES ±1°

MATERIAL

Siehe Tabelle

FINISH

Siehe Tabelle

DWN

M. Neitzel

08JAN2002

CHK

H. Ploesser

-

APVD

H. PLOESSER

26FEB2002

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE

TE Connectivity

MAG-MATE Kontakt
mit Loetpin
Baugroesse .187 mod.

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

1534680

-

SCALE

10:1

SHEET

1

OF

1

REV

A3

1470-19 (3/11)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1534680-1](#)