



| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | LOC | DIST | REVISIONS | | | | | | | |
| | AI | — | P | LTR | ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG | DATE | DWN | APVD | | |
| | | | | | | | | | | |
| ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORT- SCHRITT DIENEN, BE- HALTEN WIR UNS VOR | | | P | REVISED PER ECO-11-005301 | | | 02MAR11 | RK | HMR | |
| SIEHE ZEICHNUNG 826 629 BLATT 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | VON DIESER ZEICHNUNG GIBT ES KEIN ORIGINAL |
| — | | | — | | — | | | | | |
| BESTELL-NR. | | | WERKSTOFF | | OBERFLÄCHE FARBE | | | | | |
| DIMENSIONS: MASSENNHEITEN mm | | | DWN — | | MATERIAL — | | FINISH OBERFLÄCHE/FARBE — | | | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN 0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES / WINKEL ± — | | | CHK — | |  TE Connectivity | | | | | |
| | | | APVD — | | | | | | | |
| | | | PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. — | | NAME AMPMODU II STIFTLEISTE ZWEIREIHIG | | | | | |
| | | | APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. — | | | | | | | |
|  | | | WEIGHT GEWICHT — | | SIZE A4 | | CAGE CODE 00779 | | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-826632 | RESTRICTED TO NUR FUER — |
| | | | CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG | | | | | SCALE MASSSTAB — | SHEET BLATT 1 | OF VON 1 |

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG.

By —
COPYRIGHT —

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-826632-6](#)