



断面 A - A



断面 B - B



断面 C - C

1. 製品規格: 108-5037
2. 使用ハウジングは
  - (1) パネル取付形
  - (2) モータ 取付形
  - (3) フリーハングিং形
 の「フロラックハウジング」である。

|          |                |          |
|----------|----------------|----------|
| 170148-2 | 銅めっき溶融青銅 0.25t | 170147-2 |
| 170148-1 | 銅めっき溶融黄銅 0.25t | 170147-1 |
| L.P. 型   | 材 質            | 型 番      |

|  |                   |   |                  |
|--|-------------------|---|------------------|
| 材料 (MATERIAL)<br>表 参 照                                     |                   | 参考図面<br>(CUSTOMER COPY)<br>REFERENCE ONLY |                  |
| 仕上 (FINISH)<br>銅めっき, 0.8μm 以上                              |                   | TE Connectivity                           |                  |
| 抱合電線断面積 (WIRE RANGE)<br>— H — mm <sup>2</sup> (AWG #24-18) |                   | 分類 (CLASS) — / —                          |                  |
| 被覆外径 (INSULATION DIA)<br>最大 2.54 mm ( .100 IN)             |                   | 型式 (TYPE) — / —                           |                  |
| 一般公差<br>{ TOLERANCE<br>EXCEPT<br>AS NOTED }<br>±0.4<br>±1° | 尺度 (SCALE)<br>4-1 | LOC<br>J A                                | SIZE<br>C-170147 |
| 名称 (NAME)<br>メイトンロック ソケット                                  |                   | 番号 (NO)                                   | REV<br>A4        |

|     |                           |     |         |         |
|-----|---------------------------|-----|---------|---------|
| A4  | REVISED PER ECO-11-005140 | RK  | HMR     | 05APR11 |
| LTR | 変更 (REVISION RECORD)      | DR  | CHK     | DATE    |
| DR  | 3/8/73                    | DE  |         |         |
| CHK | 3/9/73                    | APP | 4/30/73 |         |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[170148-1](#)