





LOC	DIST	REVISIONS 変更				DATE	DWN	APVD
J	—	P	LTR	DESCRIPTION				
			F2	REVISED PER ECR-15-006361		23APR15	LP	TD
			F3	REVISED PER ECR-16-015552		3NOV16	DL	T.D



SECT.
断面 A-A



SECT.
断面 B-B



この寸法は 合力によって規定する。
THIS DIMENSION IS CONTROLLED
WITH MATING FORCE
SECT.

断面 C-C

NOTE;

1. THE MATING TAB P/N 170256, 170257
(FOR MULTIPLE Pos.)

- ② REVERSE REEL ④ SEPARATE PAPER TYPE
③ STRESS RELIEVING
FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF
STRESS RELIVING PROCESS
INERT GAS FURNACE- - - -MATTE
ATMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE- - - -BRIGHT SECT.

注記:

1. 嵌合する相手タブは型番170256及び170257で多極用として使用される。
② 逆巻きリール
③ ストレス除去処理
処理法により外観が変わります。
不活性ガス加熱方式 --- 無光沢
大気加熱方式 --- 光沢

⑤ 抱合電線切断面積(WIRE RANGE) 2-3.37 mm² (AWG#14-12) 被覆外径(INSULATION DIA.) 2.9-3.8 mmΦ

② OBSOLETE

④	—//—		170258-4
④	TIN PLATING		170258-3
②	—//—		3-170258-1
	TIN PLATING 錫めっき		170258-2
	—//—	BRASS THICKNESS 黄銅 板厚0.32	170258-1
	FINISH 仕上	MATERIAL 材質	PART NO. 型番

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

DWN
Y.YAMADA

03APR2007

MATERIAL
材料

SEE TABLE


FINISH
仕上

SEE TABLE

③

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

10 以下 : ±0.2
10を超え30 以下 : ±0.25
30を超え100 以下 : ±0.3
角 度 : ±3°



CHK

03APR2007

MANABA SAKAE

APVD

03APR2007

MANABA SAKAE

PRODUCT SPEC

製品規格

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT

NAME
名称

.250 SERIES RECEPTACLE WITHOUT LATCH

.250 シリーズ リセプタクル ラッチなし

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

番号

RESTRICTED TO

A4

00779

C-170258

CUSTOMER DRAWING

SCALE
尺度 1:1

SHEET 1 OF 1

REV F3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[170258-2](#)