



REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E4	REVISED	ECR-17-010634	21JUL2017	TS HY



- 注
- 1. 嵌合相手端子型番 ; 171631
  - ② 部分金めっき 0.38 μm 最小
  - ③ 部分金めっき 1.27 μm 最小
  - ④ 部分半田めっき 2.0 μm 最小
  - 5. 一般公差 : 10以下 ±0.2    10以上30以下 ±0.25    30以上100以下 ±0.3    角度 ±3°

- NOTE ;
- 1. TAB CONTACT ; 171631
  - ② SELECTIVE GOLD PLATING 0.38 μm MIN.
  - ③ SELECTIVE GOLD 1.27 μm MIN.
  - ④ SELECTIVE TIN-LEAD PLATING 2.0 μm MIN.
  - 5. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.  
10MAX : ±0.2    10-30 : ±0.25    30-100 : ±0.3    ANGLES : ±3°



OBSOLETE	SELECTIVE GOLD PLATING 部分金めっき ③ ④	PHOS-BRONZE t = 0.3 リン青銅 板厚 0.3	171630-6
	SELECTIVE GOLD PLATING 部分金めっき ②	PHOS-BRONZE t = 0.3 リン青銅 板厚 0.3	171630-5
	PRE-TIN 錫めっき済 (0.76 μm MIN.)	PHOS-BRONZE t = 0.3 リン青銅 板厚 0.3	171630-2
	PRE-TIN 錫めっき済 (0.76 μm MIN.)	BRASS t = 0.3 黄銅 板厚 0.3	171630-1
	FINISH 仕 上	MATERIAL 材 料	PART NUMBER 型 番

適合電線断面積 (WIRE RENG)	被覆外径 (INSULATION DIA)
AVS 0.2-0.5mm <sup>2</sup> (AWG24-20)	1.4-2.4mmφ

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
単位: 耗  
mm

MATERIAL  
材料

SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:  
一般公差

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±
FINISH 仕上	SEE TABLE

DWN  
D.MATSUURA  
24OCT07

CHK  
T.KOHNO  
24OCT07

APVD  
Y.FUJIWARA  
24OCT07

PRODUCT SPEC  
製品規格  
108-5262

APPLICATION SPEC  
取付適用規格  
114-5082

WEIGHT  
0.35 g

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME  
名称

—

ECONOSEAL J MK-II CONN RECEPTACLE CONTACT

—

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO  
番号

RESTRICTED TO

A300779

C-171630

—

SCALE  
尺度

5:1

SHEET  
1 OF 1

REV  
E4

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[171630-5](#)