






断面 "A" - "A"
(SECT "A" - "A")



注記:

1. 適用製品規格 ; 108-5126
2. 本ハウジングに使用するコンタクトは 170324, 170325, 170326 である。
3. 適用タブ寸法については CP78-26022 を参照のこと。

NOTES:

1. PRODUCT SPECIFICATION 108-5126
 2. APPLICABLE CONTACT
P/N ; 170324, 170325, 170326
 3. SEE CP78-26022. ABOUT APPLICABLE TAB.
- △ COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)
- △ MATERIAL: PA66, UL94 V-0, GWIT 775°C

OBSOLETE	△2-172074-1	NATURAL
	△7-172074-1	NATURAL
	172074-7	(RED) 赤
	172074-6	(BLUE) 青
	172074-5	(GREEN) 緑
	172074-4	(YELLOW) 黄
	172074-2	(BLACK) 黒
	172074-1	(NATURAL) 自然色
	型番 (P/N)	色 (COLOR)

TE Connectivity																			
組合電線断面 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)					被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ					名称 (NAME) 187 シリーズ 1 極 ポジティブロック (マーク II) ハウジング 187 SERIES 1 Pos POSITIVE LOCK (MK-II) HOUSING									
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (94V-2) 6/6 NYLON (94V-2)					仕上 (FINISH)					一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°									
DR. N. NAGASHIMA 14.NOV.'94					DE. M. SUZUKI 14.NOV.'94					LOC B J		番号 (No.) C-172074							
CHK. M. SUZUKI 14.NOV.'94					APP. H. TAGUTI 14.NOV.'94					尺度 (SCALE) 4-1		REV. D6		SHEET 1 OF 1					
D6 REVISED PER ECR-19-002938 22FEB 2019		BH		E.W		D5 REVISED PER ECR-18-015822 22NOV 2018		BH		E.W		LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR		CHK		DATE	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172074-4](#)