






断面 "A" - "A"  
(SECT "A" - "A")



注記:

1. 適用製品規格 ; 108-5126
2. 本ハウジングに使用するコンタクトは 170324, 170325, 170326 である。
3. 適用タブ寸法については CP78-26022 を参照のこと。

NOTES:

1. PRODUCT SPECIFICATION 108-5126
2. APPLICABLE CONTACT P/N ; 170324, 170325, 170326
3. SEE CP78-26022. ABOUT APPLICABLE TAB.

△ COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

△ MATERIAL: PA66, UL94 V-0, GWIT 775°C

|          |             |               |
|----------|-------------|---------------|
| OBSOLETE | △2-172074-1 | NATURAL       |
|          | △7-172074-1 | NATURAL       |
|          | 172074-7    | (RED) 赤       |
|          | 172074-6    | (BLUE) 青      |
|          | 172074-5    | (GREEN) 緑     |
|          | 172074-4    | (YELLOW) 黄    |
|          | 172074-2    | (BLACK) 黒     |
|          | 172074-1    | (NATURAL) 自然色 |
|          | 型番 (P/N)    | 色 (COLOR)     |

|                                                        |                           |    |     |            |                                     |              |      |           |            |                                                                                                     |            |                      |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----|-----|------------|-------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--|--|
| <div>TE Connectivity</div>                             |                           |    |     |            |                                     |              |      |           |            |                                                                                                     |            |                      |  |  |
| 組合電線断面積 (WIRE RANGE)<br>— / — mm <sup>2</sup> (AWG — ) |                           |    |     |            | 被覆外径 (INSULATION DIA.)<br>— / — mmφ |              |      |           |            | 名称 (NAME)<br>187 シリーズ 1 極 ポジティブロック (マーク II) ハウジング<br>187 SERIES 1 Pos POSITIVE LOCK (MK-II) HOUSING |            |                      |  |  |
| 材料 (MATERIAL)<br>6/6 ナイロン (94V-2)<br>6/6 NYLON (94V-2) |                           |    |     |            | 仕上 (FINISH)<br>— / —                |              |      |           |            | 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)<br>10以下 : ±0.2<br>10を超え 30以下 : ±0.25<br>30を超え 100以下 : ±0.3<br>角 度 : ±3°    |            |                      |  |  |
| D6                                                     | REVISED PER ECR-19-002938 | BH | E.W | 22FEB 2019 | DR.                                 | N. NAGASHIMA | DE.  | M. SUZUKI | 14.NOV.'94 | LOC                                                                                                 | J          | 番号 (No.)<br>C-172074 |  |  |
| D5                                                     | REVISED PER ECR-18-015822 | BH | E.W | 22NOV 2018 | CHK.                                | M. SUZUKI    | APP. | H. TAGUTI | 14.NOV.'94 | 尺度 (SCALE)<br>4-1                                                                                   | REV.<br>D6 | SHEET<br>1 OF 1      |  |  |
| LTR                                                    | 変更 (REVISION RECORD)      |    |     |            | DR                                  | CHK          | DATE |           |            |                                                                                                     |            |                      |  |  |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172074-6](#)