






LOC J	DIST —	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			D3	REVISED PER ECR-16-010553	07AUG2017	BW	SG



- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 嵌合相手ハウジング型番は 172165
- ③ 適用パネル厚 0.8~2.0mm
- 4 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- ⑤ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI




- 1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 MATING HSG P/N: 172165
- ③ APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm
- 4 HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
- ⑤ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

⑤ OBSOLETE	黒 (BLACK)	1-172157-9
	青 (BLUE)	1-172157-6
	緑 (GREEN)	1-172157-5
	赤 (RED)	1-172157-2
	自然色 (NATURAL)	172157-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIRECTION)

		INSTRUCTION SHEET 取扱説明書 IS-105J		WIRE RANGE 抱合電線断面積 mm ²		INSULATION DIA 被覆外径 mmø	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN N.YAMASAKI 08JUN1998 CHK M.SHINDO 15JUN1998 APVD M.SHINDO 15JUN1998		 TE Connectivity 2 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN. CAP HOUSING UL94V-0 2極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0			
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差					
		① PLC ± ② PLC ± ±0.3 ③ PLC ± ④ PLC ± ANGLES ±		NAME 名称 2 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN. CAP HOUSING UL94V-0 2極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0			
MATERIAL 材料 66NYLON UL94-0 66ナイロン UL94V-0		FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138		APPLICATION SPEC 取付適用規格	
		WEIGHT		SIZE A3		CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO 番号 C=172157		RESTRICTED TO —	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 2:1		SHEET 1 OF 1	
						REV D3	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-172157-6](#)